

PHILIPS


Luce a incasso
Peridot

Luci da incasso

Lampadina non inclusa

Bianco

8720169392663



Progettato per offrire semplicità e praticità

Progettato per offrire semplicità e praticità, il kit Philips Peridot è dotato di una clip di fissaggio facile da usare che ti consente di sostituire la lampadina senza dover sostituire l'apparecchio stesso. Il risultato è un processo di manutenzione semplice, che avviene senza danneggiare i soffitti e necessità di ricablaggio.

Facilità d'uso

- Quando è il momento di sostituire la lampadina, non preoccuparti di rimuovere l'apparecchio o di danneggiare il soffitto. Con l'apparecchio in posizione, è sufficiente rimuovere la clip di fissaggio, estrarre la vecchia lampadina e inserirne una nuova. Quindi reinserisci la clip di fissaggio e il gioco è fatto.

Facile installazione

- L'installazione non potrebbe essere più semplice. Le clip integrate su entrambi i lati dell'apparecchio lo tengono in posizione, quindi non è necessario il montaggio con vite. Un cavo con connettore GU10 facilita il collegamento a una lampadina.

Durata

- Con il suo design in metallo robusto ma versatile, Philips Peridot è adatta alla maggior parte degli ambienti interni. Disponibile nelle versioni quadrata e rotonda con finiture nere, bianche o metallizzate. Scegli tra una testa fissa o una rotante regolabile con un angolo di 30°. Viene fornita con una garanzia di 5 anni.

In evidenza

Lampadine facili da sostituire

Quando è il momento di sostituire la lampadina, non preoccuparti di rimuovere l'apparecchio o di danneggiare il soffitto. Con l'apparecchio in posizione, è sufficiente rimuovere la clip di fissaggio, estrarre la vecchia lampadina e inserirne una nuova. Quindi reinserisci la clip di fissaggio e il gioco è fatto.

Facile da installare

L'installazione non potrebbe essere più semplice. Le clip integrate su entrambi i lati dell'apparecchio lo tengono in posizione, quindi non è necessario il montaggio con vite. Un cavo con connettore GU10 facilita il collegamento a una lampadina.

Fatta per durare

Con il suo design in metallo robusto ma versatile, Philips Peridot è adatta alla maggior parte degli ambienti interni. Disponibile nelle versioni quadrata e rotonda con finiture nere, bianche o metallizzate. Scegli tra una testa fissa o una rotante regolabile con un angolo di 30°. Viene fornita con una garanzia di 5 anni.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo

Durata

- Durata nominale: 50.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Batterie incluse: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: No
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2

Varie

- Appositamente progettata per: Bagno, Cucina, Sala da pranzo, Soggiorno
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- Innovazioni LED: EyeComfort

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,104 kg
- Distanza incasso: 50 mm
- Altezza complessiva: 30 mm
- Lunghezza complessiva: 90 mm
- Larghezza complessiva: 90 mm
- Ritaglio Ceiling incassato: 6.8 cm x 6.8 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Tecnologia lampadina: LED
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento
- Numero di sorgenti luminose: 1

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169392663
- Peso netto: 0,1 kg
- Peso lordo: 0,14 kg
- Altezza: 12 cm
- Lunghezza: 4,5 cm
- Larghezza: 10,2 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.429

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com