

# PHILIPS

Faretto a binario  
Zilo

Faretti a binario

Lampadina non inclusa

Bianco



8721103039934



## Progettato per un'installazione senza sforzo e collegamenti infiniti.

Il sistema di faretti a binario ad alta tensione Philips EasyLink ti consente di installare le luci che desideri, dove vuoi sul soffitto. Su un singolo binario puoi aggiungere e rimuovere una serie di lampade e apparecchi d'illuminazione diversi senza sforzo, senza la necessità di ulteriori fonti di alimentazione. Con un design sottile per integrarsi con il tuo arredamento.

### Facilità d'uso

- Faretto regolabile
- Aggiungi e rimuovi facilmente le luci
- Illumina la tua casa a modo tuo

### Infinite possibilità

- Infinite opzioni di personalizzazione

### Materiale e finitura

- Materiale metallico di alta qualità

# In evidenza

## Faretto regolabile



Consente di dirigere la luce dove si desidera, semplicemente regolando, ruotando o inclinando la parte superiore del faretto.

## Aggiungi e rimuovi facilmente le luci



Modifica la configurazione dell'illuminazione senza sforzo, senza la necessità di sostituire i binari o eseguire ulteriori cablaggi; il binario ha un cavo di terra integrato, quindi puoi aggiungere in sicurezza qualsiasi tipo di binario all'apparecchio per illuminazione H a 3 fili compatibile da solo: basta ruotare e bloccare l'apparecchio per illuminazione in posizione.

## Illumina la tua casa a modo tuo


Altamente compatibile con un'ampia gamma di lampadine e faretti standard e collegate, offrendoti un maggiore controllo sulla tua esperienza di illuminazione. Puoi scegliere il tipo di Luce che meglio si adatta alle tue preferenze, ad esempio una lampadina dimmerabile che puoi regolare a distanza o una che fornisce una luce da completamente tunabel fredda a una bianca calda.

## Infinite opzioni di personalizzazione



Goditi la versatilità dell'illuminazione a binario estensibile. Seleziona la lunghezza del binario, l'alimentatore e le lampade più adatte alle tue esigenze, con un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione diversi tra cui scegliere.

## Materiale metallico di alta qualità



Materiale metallico durevole, per una finitura solida.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

### Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Regolabile dall'alto verso il basso
- Batterie incluse: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: No
- Telecomando incluso: No

### Caratteristiche luce

- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

### Varie

- Appositamente progettata per: Cucina, Camera da letto, Sala da pranzo, Garage, Soggiorno, Studio, Corridoio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Faretti a binario

### Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 50 mA

### Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,189 kg
- Altezza complessiva: 138 mm
- Lunghezza complessiva: 101 mm
- Larghezza complessiva: 55 mm

### Service

- Garanzia: 3 anni

### Specifiche tecniche

- Tecnologia lampadina: LED
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Attacco: GU10
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 5
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra

### Lampadina

- Software aggiornabile: No

### Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103039934
- Peso netto: 0,19 kg
- Peso lordo: 0,23 kg
- Altezza: 16,7 cm
- Lunghezza: 9 cm
- Larghezza: 6 cm



Data di rilascio:  
2026-08-05  
Versione: 0.309

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)