

PHILIPS

Faretto pendente
per binario Paxie

Faretti a binario

Lampadina non inclusa

Bianco



8721103040015



Progettato per un'installazione senza sforzo e collegamenti infiniti.

Il sistema di faretti a binario ad alta tensione Philips EasyLink ti consente di installare le luci che desideri, dove vuoi sul soffitto. Su un singolo binario puoi aggiungere e rimuovere una serie di lampade e apparecchi d'illuminazione diversi senza sforzo, senza la necessità di ulteriori fonti di alimentazione. Con un design sottile per integrarsi con il tuo arredamento.

Facilità d'uso

- Aggiungi e rimuovi facilmente le luci
- Illumina la tua casa a modo tuo

Caratteristiche speciali

- Altezza regolabile

Infinite possibilità

- Infinite opzioni di personalizzazione

8721103040015

Materiale e finitura

- Materiale metallico di alta qualità

In evidenza

Aggiungi e rimuovi facilmente le luci



Modifica la configurazione dell'illuminazione senza sforzo, senza la necessità di sostituire i binari o eseguire ulteriori cablaggi; il binario ha un cavo di terra integrato, quindi puoi aggiungere in sicurezza qualsiasi tipo di binario all'apparecchio per illuminazione H a 3 fili compatibile da solo: basta ruotare e bloccare l'apparecchio per illuminazione in posizione.

Illumina la tua casa a modo tuo

Altamente compatibile con un'ampia gamma di lampadine e faretto standard e collegate, offrendoti un maggiore controllo sulla tua esperienza di illuminazione. Puoi scegliere il tipo di Luce che meglio si adatta alle tue preferenze, ad esempio una lampadina dimmerabile che puoi regolare a distanza o una che fornisce una luce da completamente tunabel fredda a una bianca calda.

Altezza regolabile




Questa luce Philips viene fornita con cavi lunghi per offrirti la massima flessibilità durante l'installazione. Scegli la perfetta corrispondenza in altezza per le tue esigenze.

Infinite opzioni di personalizzazione



Goditi la versatilità dell'illuminazione a binario estensibile. Seleziona la lunghezza del binario, l'alimentatore e le lampade più adatte alle tue esigenze, con un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione diversi tra cui scegliere.

Materiale metallico di alta qualità



Materiale metallico durevole, per una finitura solida.

Specifiche

General

- Colore cavo: bianco

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Non regolabile
- Batterie incluse: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: No
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

Varie

- Appositamente progettata per: Cucina, Camera da letto, Sala da pranzo, Garage, Soggiorno, Studio, Corridoio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Faretti a binario

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 50 mA

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,39 kg
- Altezza complessiva: 1.550 mm
- Lunghezza complessiva: 55 mm
- Larghezza complessiva: 55 mm

Service

- Garanzia: 3 anni

Specifiche tecniche

- Tecnologia lampadina: LED
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Attacco: GU10
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 5
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I – Messa a terra

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC – Prodotto: 8721103040015
- Peso netto: 0,39 kg
- Peso lordo: 0,55 kg
- Altezza: 36 cm
- Lunghezza: 11 cm
- Larghezza: 7,5 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.309

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com