

PHILIPS

Hue Lampadina a
filamento 60W A60 E27

LED

2200 K


806 lm

15000 h

Regolabile



8721103049094



Arreda la tua casa con luce naturale

Sia decorativa che funzionale, questa lampadina ha un design elegante e vintage con un filamento a spirale visibile e fornisce una luce brillante e naturale con un'eccellente resa dei colori. Inizia subito a risparmiare energia con una lampadina che durerà per 15.000 ore.

Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

LED di alta qualità con una durata decennale

- Luce che mostra colori reali

Pensata per distinguersi sia accesa che spenta

- Lampada LED classica in vetro

Progettazione della lampadina vintage con filamento a spirale

- Questa è una luce progettata per la bellezza e le prestazioni, con un progettazione vintage e un filamento a spirale visibile. Porta un tocco di stile ed eleganza in qualsiasi stanza, sia che la luce sia accesa che spenta.

Filamento sottile a spirale ad alte prestazioni

- Il delicato filamento a spirale aggiunge fascino estetico alla lampadina. Crea un'atmosfera calda e accogliente con una luce morbida e naturale che offre un'eccellente resa dei colori a CRI 90.

In evidenza

Progettata per il comfort dei tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Luce che mostra colori reali



Guarda i veri colori dei tuoi vestiti quando selezioni un outfit dal tuo guardaroba: puoi abbinare un vestito rosso e scarpe rosse con sicurezza e

avere la sicurezza che i colori corrispondano perfettamente.

Design con vetro trasparente

Il design che preferisci, le prestazioni che ti aspetti. Design classici in vetro trasparente che ricreano l'eleganza della luce brillante delle lampadine tradizionali, perfetta in tutta la casa.

Progettazione della lampadina vintage

Filamento sottile ad alte prestazioni

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Finitura lampadina: Ambra
- Dimmerabile: Sì
- Materiale della lampadina: Vetro

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 300
- Indice di resa cromatica (CRI): 90
- Temperatura del colore: 2200 K
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 110

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Decorativo, Dimmerabile

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8721103049094
- EOC: 872110304909400
- Nome prodotto: LED A60 60W 2200K E27 Amber SP DIM 1PF/4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 60
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E
- Consumo energetico: 7,3
- Consumo energetico kWh/1000 h: 8

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 110 mm
- Lunghezza complessiva: 110 mm
- Larghezza complessiva: 60 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 2209195

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103049094
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,05 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.131

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com