

PHILIPS

Telecomando per la casa
connessa, tasti
personalizzabili, raggio 15 m

Accessorio smart

Tasti personalizzabili

Ampio raggio 15 m

Funziona senza Wi-Fi



8721103114488



Controllo luce con un tocco

Goditi un controllo semplice e affidabile della tua luce smart con un telecomando intuitivo a 9 pulsanti che ti permette di accendere/spegnere le luci, regolare la luminosità, scegliere tra 4 modalità preimpostate o attivare la luce notturna in pochi secondi. I 4 pulsanti numerati possono essere personalizzati nell'app WiZ per creare collegamenti alle tue scene preferite, mentre un raggio affidabile di 15 metri garantisce un controllo diretto in tutta la casa. Poiché si collega direttamente alle tue luci senza dipendere dal Wi-Fi, funziona in modo affidabile in ogni momento. Facile da configurare usando l'app WiZ e completamente compatibile con tutti i prodotti Connected by WiZ.

Configurazione facile


- Configurazione semplicissima

Controllo connesso

- Ampio raggio
- Pulsanti personalizzabili
- Controlla le luci a distanza
- Connected by WiZ

In evidenza

Configurazione semplicissima



Scarica l'app WiZ, collega il dispositivo all'alimentazione e poi connettilo alla tua rete Wi-Fi. E ora puoi iniziare a usarlo!

Ampio raggio



Controlla luci e dispositivi in un raggio di 15 metri in qualsiasi normale ambiente interno con divisori e pareti.

Pulsanti personalizzabili



Usa l'app WiZ per personalizzare i pulsanti modalità luce sul telecomando, creando scorciatoie facilmente accessibili per i tuoi preferiti.

Controlla le luci a distanza



Accendi o spegni le luci, regola la luminosità, seleziona diverse modalità luce e usa la luce notturna, anche quando il Wi-Fi non funziona.

Connected by WiZ

Controlla le tue luci con l'app WiZ, gli accessori o i comandi vocali tramite il tuo assistente della casa connessa; compatibile con Alexa e Google Home.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Plastica

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Batterie incluse: Sì
- Distanza di controllo: 15 m

Consumo energetico

- Tensione: 3 V

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,057 kg
- Altezza complessiva: 1,5 mm
- Lunghezza complessiva: 13,5 mm
- Larghezza complessiva: 3,8 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Tipo di batteria: AAA (LR03)
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)

Sistema operativo supportato

- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103114488
- Peso netto: 0,06 kg
- Peso lordo: 0,08 kg
- Altezza: 16,2 cm
- Lunghezza: 4,6 cm
- Larghezza: 7,6 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.178

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com