

PHILIPS

Interruttore connesso,
comandi comodi, dimming,
batteria ricaricabile

Accessorio smart

Tasti personalizzabili

Comando remoto e a muro

Funziona senza Wi-Fi



8721103136039



Interr. all-In-one

Controlla l'illuminazione con semplicità grazie a un elegante interruttore connesso dotato di una manopola per funzione on/off e regolazione della luminosità, oltre a due pulsanti programmabili per l'accesso diretto alle modalità preferite. Personalizza i pulsanti nell'app WiZ per creare collegamenti personalizzati, poi monta la base compatta sulla parete o stacca la manopola magnetica per un controllo wireless portatile ogni volta che ne hai bisogno. L'interruttore comunica direttamente con le tue luci, quindi funziona in modo affidabile anche senza Wi-Fi, mentre un sottile ring LED mostra quando le luci sono accese o quando la batteria ricaricabile USB ha bisogno di energia. Facile da configurare usando l'app WiZ e completamente compatibile con tutti i prodotti Connected by WiZ.

Configurazione facile

- Configurazione semplicissima

Controllo connesso


- Ampio raggio
- Connected by WiZ
- Scene personalizzabili

Dimensioni

- Comodi controlli

In evidenza

Configurazione semplicissima



Scarica l'app WiZ, collega il dispositivo all'alimentazione e poi connettilo alla tua rete Wi-Fi. E ora puoi iniziare a usarlo!

Connected by WiZ

Controlla le tue luci con l'app WiZ, gli accessori o i comandi vocali tramite il tuo assistente della casa connessa; compatibile con Alexa e Google Home.

Scene personalizzabili




Per una maggiore comodità puoi personalizzare 4 scene di luce nell'app WiZ. Alterna tra i tuoi ambienti perfetti premendo brevemente o a lungo.

Ampio raggio



Controlla luci e dispositivi in un raggio di 15 metri in qualsiasi normale ambiente interno con divisori e pareti.

Comodi controlli



Installa la base ovunque e stacca il telecomando per il controllo delle luci wireless ogni volta che ne hai bisogno.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Batterie incluse: Sì
- Distanza di controllo: 15 m

Consumo energetico

- Tensione: 5 V

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,1 kg
- Lunghezza incasso: 86 cm
- Larghezza incasso: 86 cm
- Altezza complessiva: 2,49 mm
- Lunghezza complessiva: 8,6 mm
- Larghezza complessiva: 8,6 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Tipo di batteria: LP402030
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)

Sistema operativo supportato

- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103136039
- Peso netto: 0,1 kg
- Peso lordo: 0,14 kg
- Altezza: 13,7 cm
- Lunghezza: 6,1 cm
- Larghezza: 10,6 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.174

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com