

PHILIPS

Lampada tavolo LED
Squire Lite, bianca

Smart LED

Semplice illumin. atmosf.

Modalità di luce statica e
dinamica

Sincronizzabile con TV e musica



8721103158956



Pennellate di colore

Aggiungi atmosfera a qualsiasi stanza con stupendi effetti luminosi su parete da personalizzare. Scopri una luce bianca tunable e a colori in un design compatto che si abbina a qualsiasi arredamento. Facile da configurare con l'app WiZ, pienamente compatibile con tutti i prodotti Connected by WiZ e certificata Matter per un'integrazione fluida con assistenti per la casa connessa come Alexa, Apple Home e Google Home. Carica con il cavo USB-C fornito (adattatore c.a. non incluso).

Configurazione facile

- Configurazione semplicissima

Funzioni intelligenti

- Facile creazione
- Effetti luce coinvolgenti
- Rilevamento movimento SpaceSense

Dispositivi connessi

- Certificato Matter

Modalità luce

- Luce bianca tunable

Dimensioni

- Elegante

In evidenza

Configurazione semplicissima




1. Scarica l'App WiZ2. Accendi la tua luce3. Collega la luce al Wi-Fi

Facile creazione



Riempi il tuo spazio di colori vivaci utilizzando le modalità di luce statica e dinamica che puoi personalizzare in base al tuo umore.

Luce immersiva



Trasforma la tua esperienza intrattenimento casa sincronizzando le luci con musica e video: è necessario un hardware di sincronizzazione.

Rilevamento movimento SpaceSense




Trasforma le tue luci in sensori di movimento con la tecnologia SpaceSense integrata, in modo che si accendano automaticamente quando entri nella stanza: bastano due o più luci o dispositivi Connected by WiZ.

Certificato Matter




Controlla a modo tuo utilizzando il tuo assistente casa connessa preferito: compatibile con Matter per un'integrazione perfetta con Alexa, Google Home e Apple Home.

Luce bianca tunabel



Regola facilmente da tonalità fredde, bluastre (6.500 K) che migliorano la visibilità e concentrazione a tonalità morbide e più calde (2.200 K) per rilassarti la sera.

Elegante



Disponibile sia in nero che in bianco, questa elegante luce è stata progettata per integrarsi perfettamente con qualsiasi arredamento.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Dimmerabile: Sì

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Intervallo temperatura ambiente: Da -10 a +40 °C
- Durata nominale: 25.000

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Scegli il tuo colore: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: No
- LED integrato: Sì
- Interruttore on/off sul cavo: No
- Telecomando incluso: No
- Energia solare: No
- Luce calda e soffusa a intensità regolabile: No

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): ≥80
- Temperatura del colore: 2200-6500 K
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 73

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Sala da pranzo, Soggiorno, Camera dei bambini
- EyeComfort: Sì

Consumo energetico

- Tensione: 5 V
- Consumo energetico kWh/1000 h: 8,5

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,37 kg
- Altezza complessiva: 13,4 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 134 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 620lm@4000K
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca e colorata (RGBW)
- Completo di lampada wattaggio: 8.5
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)

Lampadina

- Software aggiornabile: Sì

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)
- Compatibilità con sistemi di terze parti: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comandi Siri
- Funzionalità di Matter: Tramite hub di terze parti (Wi-Fi)

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8721103158956
- Peso netto: 0,37 kg
- Peso lordo: 0,45 kg
- Altezza: 15 cm
- Lunghezza: 13,5 cm
- Larghezza: 13,5 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.279

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com