

PHILIPS

Kinkiety Lois 30 W

Oprawy zewnętrzne

5000 K

Czarny

Wodoodporne



8720169365247



Silne światło, trwała jakość

Reflektory do zastosowań zewnętrznych Philips Lois zapewniają silne światło i posiadają trwałą konstrukcję, gwarantując jasne oświetlenie Twojego ogrodu przez długi czas.

Ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

- Długi czas użytkowania — nawet 15 tys. godzin

Najwyższa jakość

- Wysokiej jakości aluminium i prawdziwe szkło

Zaprojektowane do użytku zewnętrznego

- Klasa odporności na warunki pogodowe IP65

Wyjątkowość oprawy

- Bezpieczny i wygodny czujnik ruchu

Wysokiej jakości światło

- Silny strumień światła



Zalety

Długi czas użytkowania — nawet 15 tys. godzin



Niezawodna, wysokiej jakości lampa LED może działać nawet 15 tys. godzin. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że nie trzeba będzie martwić się o jej konserwację przez lata, jednocześnie ciesząc się doskonałym oświetleniem ogrodu każdej nocy.

Wysokiej jakości aluminium i prawdziwe szkło



Ta lampa firmy Philips została zaprojektowana specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Jest wytrzymała i trwała, dzięki czemu będzie oświetlać ogród przez długi czas, noc po nocy. Została wykonana z wysokiej jakości odlewane aluminium i prawdziwego szkła.

Klasa odporności na warunki pogodowe IP65

Stopień ochrony IP składa się z dwóch cyfr określających odporność na działanie ciał stałych, takich jak kurz, oraz ciecz, w tym deszcz. Wartość „IP65” oznacza, że oprawy są zabezpieczone przed wodą chlapiącą z dowolnej strony i nadają się do stosowania na zewnątrz.

Bezpieczny i wygodny czujnik ruchu



Dołączony do zestawu czujnik ruchu automatycznie włącza światło po wykryciu aktywności. Jest to przydatne, gdy wracasz wieczorem do domu lub chcesz wiedzieć, czy ktoś znajduje się na posesji.

Silny strumień światła

Roświetl swój dom wysokiej jakości światłem

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Czarny
- Materiał: Metal

Trwałość

- Nominalny okres eksploatacji: 15 000

Ochrona środowiska

- Utylizacja produktu: Po zakończeniu eksploatacji (użytkowania) produktu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Ochrona przed kurzem i rdzą: Tak
- Dwukierunkowe wiązki światła: Nie
- Czujnik światła dziennego: Tak
- Odporność na warunki pogodowe: Tak
- Wbudowane źródło światła LED: Tak
- Czujnik ruchu: Tak
- Energia słoneczna: Nie
- Element dekoracyjny: Nie

Właściwości światła

- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 5000 K

Różne

- Zaprojektowano z myślą o: Ogród, Patio
- Styl: Nowoczesne
- Typ: Lampy ścienne
- EyeComfort: Nie
- Dodatkowe cechy: Wodoodporne

Zużycie energii

- Moc: 30

Wymiary i waga produktu

- Waga netto: 0,399 kg
- Całkowita wysokość: 190 mm
- Całkowita długość: 160 mm
- Całkowita szerokość: 60 mm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Łączna moc strumienia świetlnego oprawy w lumenach: 3200
- Technologia źródła światła: LED
- Barwa światła: Światło dzienne
- Zasilanie sieciowe: AC 220-240
- Możliwość przyciemniania: Nie
- Klasa energetyczna dołączonego źródła światła: F
- Kod IP: IP65
- Klasa ochrony: Klasa I - Uziemione
- Wymienne źródło światła: Nie
- Liczba źródeł światła: 1

Źródło światła

- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Nie

Obsługiwane wersje

- Kompatybilność z funkcją Efekty: No
- Określony okres wsparcia: Not applicable
- Zgodne systemy operacyjne: Nie dotyczy
- Protokół komunikacyjny: Nie dotyczy

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8720169365247
- Waga netto: 0,4 kg
- Waga brutto: 0,46 kg
- Wysokość: 19,7 cm
- Długość: 6,7 cm
- Szerokość: 16,6 cm



Data wydania:
2026-08-05
Wersja: 0.236

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com