

PHILIPS

Lampă portabilă
pentru oglindă

Lămpi portabile

5000/4000/3000 K

Alb

Intensitate luminoasă reglabilă

8719514420472



Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Cu designul său robust și performanța optimă, lampa de birou Philips LED Performance este corpul de iluminat perfect care aduce calitate și luminozitate în orice spațiu de acasă. Lumină confortabilă care nu vă obosește ochii.

Efect de lumină

- Schimbare a culorilor SceneSwitch

Calitate premium

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor

Control

- Reglare treptată a intensității luminoase

Repere

Schimbare a culorilor SceneSwitch

Schimbarea culorilor SceneSwitch vă permite să stabiliți atmosfera generală a unui spațiu de locuit din locuința dvs. Păstrați-vă concentrarea cu lumină naturală rece, fiți mai productiv cu lumină albă rece sau destindeți-vă și relaxați-vă cu lumină albă caldă. În esență, consumatorii își pot controla luminile din locuință în funcție de activitățile zilnice.

Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină

confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

Reglare treptată a intensității luminoase

Selectați dintre diferite niveluri de intensitate luminoasă pentru a crea ambianța potrivită pentru orice moment.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 15.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 95
- Temperatură culoare: 2700–4000–6500 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 17

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi portabile
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Reglabil

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 900 mA

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,74 kg
- Înălțime totală: 282 mm
- Lungime totală: 195 mm
- Lățime totală: 88 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 80
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă ajustabilă
- Alimentare de la rețea: 5 V
- Puterea becului inclus: 4.5
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514420472
- Greutate netă: 0,74 kg
- Greutate brută: 1,14 kg
- Înălțime: 31,7 cm
- Lungime: 9,8 cm
- Lățime: 22,5 cm

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică



Data apariției: 2026-08-05
Versiune: 0.557

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com