

PHILIPS

Lampă de plafon
10 W

Ultra Efficient

4000 K

Translucid

Luminozitate duală



8720169300996



Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Schimbarea luminozității: Cu lampa de plafon LED Philips SceneSwitch, vă puteți bucura de 3 setări de luminozitate pentru a se potrivi cu ceea ce faceți. Lumină confortabilă care nu vă obosește ochii. Tot ce aveți nevoie este întrerupătorul existent. Schimbarea culorii: Schimbați atmosfera camerei pentru a se potrivi cu orice faceți. Cu lampa de plafon LED Philips SceneSwitch, puteți schimba cu ușurință setarea de la lumină intensă la o lumină naturală și la o strălucire caldă, confortabilă. Lumină confortabilă care nu vă obosește ochii. Nu este necesar niciun variator și nicio instalație suplimentară. Tot ce ai nevoie este întrerupătorul existent.

Soluții de iluminat durabile

- Lumină LED de înaltă calitate

Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Creați o atmosferă modernă și primitoare

Efect de lumină

- Lumină puternică cu distribuție uniformă

Repere

Lumină LED de înaltă calitate



Tehnologia cu LED-uri, integrată în această lampă Philips, este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee,

aceasta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa ta.

Creați o atmosferă modernă



Această lampă este concepută pe baza celor mai recente gusturi, tendințe și stiluri de viață, pentru a se potrivi fără efort în decorul dvs. și pentru a defini ambianța localizată pe care v-ați dorit-o întotdeauna.

Lumină puternică cu distribuție uniformă

Pentru a vă lumina cu adevărat camerele, alegeți această lampă cu distribuție uniformă care emite uniform lumina în spațiu.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Transparent
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 51 an
- Număr de cicluri de comutare: 25.000
- Durată de viață nominală: 50.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 195

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Living, Camera de zi
- Stil: Modern
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort, UltraEfficient
- Caracteristici suplimentare: Luminozitate duală

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 95 mA

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,76 kg
- Înălțime totală: 80 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Diametru: 350 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1950
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă rece
- Alimentare de la rețea: AC 220-240
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8720169300996
- Greutate netă: 0,76 kg
- Greutate brută: 1,09 kg
- Înălțime: 38,2 cm
- Lungime: 9,2 cm
- Lățime: 38,2 cm



Data apariției: 2026-08-05
Versiune: 0.173

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com