

PHILIPS

Filament Bulb Clear
75W A60 E27 x3

СВІТЛОДІОДНА

2700K

1055 лм

15 000 год



8718699696955



Дизайн, що привертає увагу

Звична, знайома й зручна форма. Завдяки найновішій енергозберігаючій світлодіодній технології вони використовують приблизно на 80% менше енергії, ніж звичайні лампи, і служать у десять разів довше.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Тепле біле світло, ніби від справжньої лампи розжарювання

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

Обирайте рішення, що захищає природу

- Лампи з довшим строком служби – працюють до 15 років
- Заощаджує до 80% електроенергії

Більш, ніж просто освітлення

- Миттєве ввімкнення

Найважливіше

Тепле біле світло, ніби від справжньої лампи розжарювання



Кольорова температура цієї лампи становить 2700K, тому вона створює теплу, затишну атмосферу, ідеальну для відпочинку. Світло з температурою 2700 K — чудовий вибір для освітлення оселі.

Замінює стандартні лампи розжарювання



Ця енергозберігаюча стандартна світлодіодна лампа вирізняється сучасним дизайном, який поєднує витончену форму із знайомим розміром. Ідеальна екологічна заміна традиційним стандартним лампам розжарювання.

Середній термін експлуатації 15 000 год



Завдяки строку служби, що складає до 15 000 годин, можна уникнути турбот із регулярною заміною ламп та насолоджуватись ідеальним освітленням більш ніж 15 років.

Заощаджує до 80% електроенергії



Отримайте економію енергії, яку забезпечують світлодіодні лампи, і збережіть високу якість світла. Почніть заощаджувати понад 80% енергії одразу після заміни своїх ламп розжарювання або галогенних ламп

Миттєве ввімкнення

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушоподібної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Обробка лампи: Прозорий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикавання: 20 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- З вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 1055 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5
- Світловіddача (номінальна) (ном.): 124

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699696955
- EOC: 871869969695500
- Назва продукту: LED classic 75W A60 E27 WW CL ND3PF/6DIS

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.52
- Напруга: 220-240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 75
- Маркування енергоефективності (EEL): E
- Живлення: 8,5
- Споживання енергії кВт/1000 год: 9

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 104 mm
- Загальна довжина: 104 mm
- Загальна ширина: 60 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Частота: 50-60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Клас захисту IP: IP20
- Реєстраційний номер EPREL: 387423

Лампа

- Можливе оновлення прог. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable
- Сумісні операційні системи: Не застосовується

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — виріб: 8718699696955
- Вага нетто: 0,08 kg
- Вага брутто: 0,16 kg
- Висота: 14,9 cm
- Довжина: 7,6 cm
- Ширина: 21,6 cm



Дата виходу: 2026-08-05
Версія: 0.718

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com