

PHILIPS

Точкова лампа
50 Вт PAR16 GU10

СВІТЛОДІОДНА

6500K

390 лм

15 000 год



8718699775698



Спробуйте тепле біле світлодіодне світло

Світлодіодні лампи Philips забезпечують надзвичайно тепле світло, дуже довгий строк служби та миттєву й значну економію енергії. Завдяки колірній температурі полум'я ця лампа – ідеальний вибір для створення затишної атмосфери.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Холодне, денне світло

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до галогенних рефлекторних ламп

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеальні для акцентного освітлення

Найважливіше

Холодне, денне світло



Кольорова температура цієї лампи складає 6500K — це найвища доступна кольорова температура у даній категорії. Вона забезпечує освітлення, найближче до природного денного світла. Це допомагає зосередитися та помічати усі подробиці.

Замінює галогенні точкові лампи



Сучасна світлодіодна рефлекторна лампа звичних розмірів та форми. Ідеальна заміна традиційних галогенних рефлекторних ламп, що служитиме довго та зберігатиме довкілля.

Ідеальні для акцентного освітлення



Сучасне освітлення з звичним широким кутом випромінювання (36 градусів) — ці точкові світлодіодні лампи підходять як для спрямованого освітлення, так і для освітлення загального призначення. Їх можна застосовувати у вбудованих світильниках та лампах зі спрямованими рефлекторами, вони ідеально підходять для використання на кухні, для освітлення кухонних «острівців»-робочих зон, житлових кімнат та їдалень.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Спрямований рефлектор
- Цоколь: GU10
- Обробка лампи: Прозорий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 3 вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 36
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 6500 K
- Номінальний світловий потік: 390 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5
- Код кольору: 865 | CCT of 6500K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 84

Різне

- Комфорт для очей: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699775698
- EOC: 871869977569801
- Назва продукту: LEDClassic 50W GU10 CDL 36D ND 1PF SRT4

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220–240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 50
- Маркування енергоефективності (EEL): F
- Живлення: 4,6
- Споживання енергії кВт/1000 год: 5

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 54 mm
- Загальна довжина: 54 mm
- Загальна ширина: 50 mm

Номінальні значення

- Номінальна пікова інтенсивність: 770 cd

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Частота: 50–60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Реєстраційний номер EPREL: 391860

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable
- Сумісні операційні системи: Не застосовується

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — вироб: 8718699775698
- Вага нетто: 0,05 kg
- Вага брутто: 0,07 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата виходу: 2026-08-05
Версія: 0.323

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com