

PHILIPS

LED Лампа кулька
40 Вт, P45, цоколь E14

СВІТЛОДІОДНА

4000K

470 лм

15 000 год



8719514313187



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Найсучасніша світлодіодна лампа забезпечує освітлення загального призначення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Без помітного мерехтіння

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

Обирайте рішення, що захищає природу

- Заощаджує до 90% електроенергії

Найважливіше

Без помітного мерехтіння

Якщо джерело світла мерехтить, швидко змінюючи яскравість, воно може втомлювати очі, викликати головний біль та навіть провокувати напади фоточутливої епілепсії. Таке світло неприємне — але цей ефект зовсім не обов'язковий! Світлодіоди можуть мерехтіти, тому що вони швидко реагують на зміни струму від драйвера. Однак світлодіодні лампи Philips сконструйовано таким чином, щоб мінімізувати коливання вихідного струму драйвера, виключити фактори, які зумовлюють мерехтіння. Так що ви зовсім не побачите мерехтіння.

Замінює стандартні лампи розжарювання



Ця енергозберігаюча стандартна світлодіодна лампа вирізняється сучасним дизайном, який поєднує витончену форму із знайомим розміром. Ідеальна екологічна заміна традиційним стандартним лампам розжарювання.

Заощаджує до 90% електроенергії



Отримайте економію енергії, яку забезпечують світлодіодні лампи, і збережіть високу якість світла. Почніть заощаджувати понад 90% енергії одразу після заміни своїх ламп розжарювання або галогенних ламп.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Неспрямована лампа-люстра
- Цоколь: E14
- Обробка лампи: Матовий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 15 000

Характеристики середовища

- Утилізація виробу: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 3 вбудованими світлодіодами: Так

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Номінальний світловий потік: 470 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 840 | CCT of 4000K
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 95

Різне

- Комфорт для очей: Ні

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514313187
- EOC: 871951431318700
- Назва продукту: LED 40W P45 E14 CW FR ND 1PF/6 DISC

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: AC 220-240 V
- Еквівалент потужності (Вт): 40
- Живлення: 4,9
- Споживання енергії кВт/1000 год: 5

Розміри та вага продукту

- Загальна висота: 88 mm
- Загальна довжина: 88 mm
- Загальна ширина: 45 mm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Частота: 50-60
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Клас захисту IP: IP20

Лампа

- Можливе оновлення прогр. забезпечення: Ні

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": No
- Визначений період підтримки: Not applicable
- Сумісні операційні системи: Не застосовується

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — виріб: 8719514313187
- Вага нетто: 0,02 kg
- Вага брутто: 0,03 kg
- Висота: 11,6 cm
- Довжина: 4,6 cm
- Ширина: 4,6 cm



Дата виходу: 2026-08-05
Версія: 0.292

© 2026 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com