



Gleam Pendelleuchte – Weiß

Erleben Sie das bezaubernde Leuchten von Gleam, einer Pendelleuchte für E27-Leuchtmittel, entworfen von Sebastian Bergne. Mit einem einzigartigen, von einem Siebeneck inspirierten Design können Sie zwischen der voluminösen Variante für einen plastischen, dreidimensionalen Effekt oder der flachen Variante für elegante Raffinesse wählen. Erhältlich in drei Größen, ist jedes Design auf die 3D-Druckstruktur abgestimmt und sorgt für eine nahtlose Ästhetik. Außerdem bestehen die gedruckten Teile aus ISCC Plus-zertifiziertem bio-zirkulärem Material, was sie zu einer umweltbewussten Wahl macht. Ob Sie eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Zuhause schaffen oder Ihrem Hotel oder Restaurant ein besonderes Highlight setzen möchten – Gleam ist die ideale Ergänzung.

Allgemeine Informationen

Garantiedauer	5 Jahre
---------------	---------

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

Produktdaten

Mechanik und Gehäuse

Gehäusematerial	Polykarbonat
Gehäusefarbe	Weiß
Gesamte Länge	400 mm
Gesamte Breite	400 mm
Gesamte Höhe	400 mm
Gesamter Durchmesser	400 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	400 x 400 x 400 mm
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Montage	Pendelleuchten
Nettogewicht (Stück)	1,656 kg
Farbe des Kabels	Schwarz

Bestell-Produktname	DL GL2L PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
Gesamtbezeichnung des Produkts	DL GL2L PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
Gesamt-Produktcode	872016986635500
Bestellcode	8720169866355
Material-Nr. (12NC)	912500108972
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169866355
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8720169866355

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Nein

Abmessungsskizzen



