

PHILIPS

Spot 35W MR16
GU5,3

LED

4000 K

390 lm

15000 Std.



8719514307643



Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichnete Lichtqualität

Philips LED-Spots bieten ein gerichtetes helles Licht, eine lange Nutzlebensdauer und eine deutliche Energieeinsparung.

Hochwertiges Licht

- Kein sichtbares Flimmern
- Kaltweißes Licht

Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

- Ähnliche Form und Größe wie Halogen-Spots

Besonderheiten

Kein sichtbares Flimmern

Wenn Ihre Beleuchtung in schneller Folge flimmert, kann es für die Augen anstrengend sein, Kopfschmerzen verursachen und bei Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie sogar einen Anfall auslösen. Es ist sowohl unangenehm als auch unnötig. LEDs können aufgrund ihrer schnellen Reaktion auf den Betriebsstrom flimmern. Da Philips-LEDs jedoch so konstruiert sind, dass Änderungen der Ausgangsströme am Treiber minimiert werden, beseitigen sie auch die Faktoren, die zu Flimmern führen. Sie werden es daher nicht bemerken, nicht einmal ansatzweise.

Kaltweißes Licht



Diese Leuchte hat eine Farbtemperatur von 4000 K und sorgt so für ein extra kühles, frisches und strahlendes Licht.

Ersetzt Halogen-Spots



Mit ihrem wunderschönen Design und den gebräuchlichen Abmessungen ist dies ein moderner LED-Reflektor. Der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche LED-Reflektoren.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Gerichteter Spot
- Sockel: GU5.3
- Kolbenausführung: Klar
- Dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Nennlebensdauer: 15'000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- LED integriert: Ja

Lichteigenschaften

- Strahlwinkel: 36
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nomineller Lichtstrom: 390 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5
- Farbcode: 840 | CCT of 4000K
- Nennlichtausbeute (Nom): 88

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514307643
- Artikelnr.: 871951430764300
- Produkttitel: LED 35W MR16 CW 36D RF ND SRT4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.6
- Spannung: 12V AC electronic V
- Äquivalente Wattleistung: 35
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- Leistung: 4.4
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 5

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 46 mm
- Gesamte Länge: 45.5 mm
- Gesamte Breite: 51 mm

Nennwerte

- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 750 cd

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: -
- Lichttechnologie: LED
- EPREL-Registrierungsnummer: 421458

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514307643
- Nettogewicht: 0.05 kg
- Bruttogewicht: 0.07 kg
- Höhe: 12.7 cm
- Länge: 5.3 cm
- Breite: 6.3 cm



Ausstellungsdatum:
2026-08-05
Version: 0.289

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com