

PHILIPS

Spot 35W PAR16
GU10 x6

LED

2700 K

215 lm

50.000 Std.



8721103135650



Eine einzigartige Lampe

Die äußerst langlebigen Philips LED-Spots liefern ein gerichtetes helles Licht und deutliche Energieeinsparungen. Dieser Spot ist der perfekte, langlebige Ersatz für 35-W-Spots mit GU10-Sockel.

Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

- Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Halogenlampen

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre

Hochwertige LED-Beleuchtung, die Dir Jahrzehnte lang Freude bereitet

- Für das schonen deiner Augen entwickelt

Besonderheiten

Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Halogenlampen



Mit ihrem wunderschönen Design und den gebräuchlichen Abmessungen ist dies eine moderne und zugleich energiesparende LED-Lampe. Der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Halogenlampen.

Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre



Mit einer Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden reduziert sich der Aufwand durch häufiges Austauschen Deiner Lampen. So kannst Du mehr als 50 Jahre lang eine perfekte Lichtlösung genießen.

Für das schonen deiner Augen entwickelt



Grelles Licht kann die Augen strapazieren. Das ist offensichtlich. Ist das Licht hell, entsteht ein Blendeffekt. Ist das Licht zu weich, flackert es. Beleuchte deine Umgebung mit speziellen, augenschonenden LEDs, die ein perfektes Ambiente für dein Zuhause schaffen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Ausgerichteter Reflektor
- Sockel: GU10
- Kolbenausführung: Klar
- Dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Glas

Design und Materialausführung

- Material: Glas

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Nennlebensdauer: 50'000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Batterien im Lieferumfang enthalten: Nein
- Wähle Deine Farbe: Nein
- LED integriert: Ja

Lichteigenschaften

- Strahlwinkel: 36
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 215 lm
- Nennlichtausbeute (Nom): 179

Sonstiges

- EyeComfort: Nein
- LED-Innovationen: UltraEfficient

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8721103135650
- Artikelnr.: 872110313565000
- Produkttitel: LED CLA 35W GU10 WW 36D ND UE 6CT/4 EC

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.25
- Spannung: AC 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 35
- Leistung: 1.2
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 2

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 54 mm
- Gesamte Länge: 54 mm
- Gesamte Breite: 50 mm

Nennwerte

- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 390 cd

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Durchmesser: 50 mm
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Warmweißes Licht

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103135650
- Nettogewicht: 0.26 kg
- Bruttogewicht: 1.61 kg
- Höhe: 11.4 cm
- Länge: 5.2 cm
- Breite: 17 cm



Ausstellungsdatum:
2026-08-05
Version: 0.152

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com