

PHILIPS

Projectline estanca

Luminaria LED

150 cm

Luz blanca natural 4000 K

5400 lm

Acabado blanco

8720169502697



Calidad profesional para tu proyecto

Luces LED estancas, resistentes al agua (luz resistente al agua), leds robustos para uso industrial, ahora también con carcasa blanca. La iluminación ProjectLine resistente al agua es resistente (IK06) y está protegida contra la entrada de polvo y las salpicaduras de agua desde cualquier dirección (iluminación IP65). Se puede montar en la pared (horizontal), en el techo y suspendido. Ideal para iluminación general (de trabajo), áreas de almacenamiento, garaje y sótanos con su flujo luminoso de luz blanca cálida.

Solución sostenible

- Ahorro energético desde el momento de la conexión

Elige una iluminación de alta calidad

- Puedes confiar en la información del embalaje de Philips

Duración

- Vida útil prolongada de hasta 35.000 horas

Destacados

Bajo consumo

Todas las lámparas de bajo consumo de Philips ahorran energía desde que el momento en el que se conectan. Usan menos kW a lo largo de su vida útil y, con ello, también reducen la factura de la luz. El nivel de ahorro energético varía en función del tipo de lámpara y de tecnología.

Calidad de confianza

Philips mantiene sus promesas sobre el rendimiento de las lámparas. Puedes confiar en la información del embalaje de Philips sobre el flujo luminoso, la vida útil y la potencia, que indica que son equivalentes a las lámparas incandescentes.

Vida útil prolongada de hasta 35.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 35.000 horas.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: PVC
- Acabado de cierre óptico/lente: Opal
- Material del cierre óptico/lente: Policarbonato

Duración

- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a +35 °C

Medio ambiente

- Sustainability rating: Unclassified

Características/accesorios adicionales incluidos

- LED integrado: Sí

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): >80
- Tolerancia de flujo luminoso: +/-10%
- Color Code: 840 blanco neutro
- Flujo luminoso constante: No
- Temperatura de color correlacionada (nom.): 4000
- Cromaticidad inicial: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Fuente de luz sustituible: No
- Apertura de haz de luz de la luminaria: 120°
- Flujo luminoso: 5.400
- Nivel máximo de atenuación: No aplicable
- Material óptico: Policarbonato
- Tipo de óptica: Ángulo del haz de 120°
- Material del reflector: Policarbonato
- Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C
- Rojo saturado (R9): <50
- Valor de efecto estroboscópico (SVM): 1,6
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 100
- Índice de deslumbramiento unificado CEN: 27

Varios

- Diseñada especialmente para: Jardín, Patio, Hotel, Restaurantes
- Características adicionales: ProjectLine, Resistente al agua

Otras características

- Marca CE: Sí
- Certificado ENEC: Certificado ENEC
- Conforme con EU RoHS: Sí
- Riesgo fotobiológico: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Especificación de riesgo fotobiológico: 0,2 m

Potencia

- Tensión de entrada: 220-240
- Corriente de arranque: 6,5
- Tiempo de irrupción: 0,108
- Factor de potencia (fracción): 0.9

Consumo de energía

- Average CLO power consumption: -
- Consumo de energía CLO inicial: -
- Consumo de energía: 54
- Tolerancia de consumo de energía: +/-10%

Dimensiones y peso del producto

- Altura global: 44,5 mm
- Longitud global: 1.498 mm
- Anchura global: 35,5 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Tecnología de la bombilla: LED
- Código IP: IP65
- Clase de protección: Clase II
- Cable: Cable de 0,3 m sin clavija
- Conexión: Unidad de conexión de 2 polos
- Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 35.000 h: 7,5
- Interfaz de control: -
- Regulable: No
- Driver/unidad de potencia/ transformador: Fuente de alimentación (On/Off)
- Driver incluido: Sí
- Fixation material: -
- Marca de inflamabilidad: Para su montaje en superficies normalmente inflamables
- Valor de parpadeo (PstLM): 1
- Test del hilo incandescente: Temperatura 650 °C, duración 30 s
- Line Frequency: 50 or 60
- Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 100.000 h: -
- Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h: -
- Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 75.000 h: -
- Índice de protección frente a choque mecánico: IK06 | 1 J
- Número de unidades de equipo: 1 unidad
- Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 65
- Adecuado para conmutación aleatoria: Sí

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8720169502697
- Peso neto: 0,36 kg
- Peso bruto: 0,53 kg
- Altura: 4,6 cm
- Longitud: 156 cm
- Anchura: 3,8 cm



Fecha de emisión:
2026-08-05
Versión: 0.240

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com