

PHILIPS

Ampoule verre dépoli
7 W (équ. 60 W) A60 E27

LED intelligent

Niveau de blanc ajustable

Verre

Branchez, le tour est joué !

Contrôle avec l'application WiZ
ou la voix



8719514371965



Choisissez une lumière blanche chaude ou froide

Bénéficiez de l'aspect traditionnel d'une ampoule incandescente grâce à cette ampoule intelligente Philips smart LED A60 dépolie, projetant une lumière intelligente blanche chaude ou froide. Cette ampoule est connectée à WiZ. Utilisez votre Wi-Fi pour la contrôler avec l'appli WiZ ou votre voix.

Facile à installer

- Facile à installer et à utiliser. Fonctionne avec votre Wi-Fi existant.

Contrôle intelligent

- Contrôle à distance avec votre smartphone.
- Commande vocale avec Google Assistant, Alexa ou les raccourcis Siri.

Fonctionnalités intelligentes

- Créez des scénarios lumineux automatiques
- Fonctions bien-être prédéfinies

Modes lumineux

- Blanc variable du froid au chaud, et modes prédéfinis
- Personnalisez les scénarios avec des modes d'éclairage dynamiques prédéfinis.

8719514371965

Design

- Élegante finition verre dépoli

Points forts

Facile à installer et à utiliser

Pas besoin d'intermédiaire, WiZ communique directement avec votre routeur Wi-Fi. Branchez simplement votre nouvelle lampe, téléchargez l'appli WiZ, et tout est prêt !

Contrôle à distance

Où que vous soyez, vous pouvez contrôler vos lampes WiZ via votre smartphone. Vous avez oublié d'éteindre la lumière en partant ? Pas de souci. L'appli WiZ existe pour iOS et Android.

Contrôle vocal

Gardez les mains libres en contrôlant vos lampes à l'aide de votre voix et Google Assistant, d'Amazon Alexa ou des raccourcis Siri. De simples commandes vocales vous permettent d'allumer ou éteindre les lampes, d'augmenter ou réduire l'intensité, d'en modifier les couleurs et de définir des scénarios de lumière personnalisés.

Créez des scénarios lumineux automatiques

Vous pouvez créer un programme automatique quotidien ou hebdomadaire. Configurez-le pour que les lumières s'allument avant votre retour ou s'éteignent quand vous n'en avez pas besoin.

Fonctions bien-être prédéfinies

Avec les fonctions bien-être prédéfinies proposées dans l'appli WiZ, programmez le scénario d'éclairage le mieux adapté à votre rythme circadien. WiZ favorise l'énergie et la concentration avec un éclairage type lumière du jour, puis passe progressivement à un blanc chaud propice à la détente, qui vous prépare au sommeil.

Blanc variable du froid au chaud, et modes prédéfinis

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

Scènes personnalisées

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la WiZmote ou par commande vocale.

Finition verre dépoli

Cette ampoule a une forme classique avec une élégante finition en verre dépoli. Parfait pour les luminaires avec une lumière exposée, le design de cette ampoule offre un bel effet de halo lumineux.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: A60
- Prise: E27
- Type de verre: Dépoli
- Finition ampoule: Dépoli
- Int. rég.: Oui

Dimensions de l'ampoule

- Poids: 0.042 kg

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- Durée de vie nominale: 15'000

Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui
- Énergie solaire: Non
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): ≥90
- Temp. de couleur: 2700-6500 K
- Catégorie de couleur de lumière: Niveau de blanc ajustable
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 115

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 43 mA

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514371965
- Code commercial: 871951437196500
- Titre du produit: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 FR TW 1PF/6

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 220-240 V
- Puissance équivalente: 60
- Classe énergétique: E
- Puissance: 7
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 7

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 106 mm
- Longueur totale: 106 mm
- Largeur totale: 60 mm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15'000
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Puiss. nomin.: 7

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Techno. ampoule: LED
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1901117

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Oui

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Fonctionnalité Matter: Via des hubs tiers (Wi-Fi)

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514371965
- Poids net: 0.04 kg
- Poids brut: 0.09 kg
- Hauteur: 16 cm
- Longueur: 7 cm
- Largeur: 7 cm



Date de publication:
2026-08-01
Version: 0.179

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com