PHILIPS

Lampadina candela trasparente a filamento 40 W P45 E27

LED

4000 K

470 lm

15000 h

8718699764296

A F G

Illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Le lampadine a oliva trasparenti a LED di Philips offrono un effetto di luce brillante, bello e vivace, nonché una durata davvero eccezionale. Belle sia accese che spente, queste lampadine sono perfette per apparecchi di illuminazione con attacco piccolo (E14).

Luce di qualità elevata
- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Crea la luce giusta per la tua casa
- Perfette per gli apparecchi decorativi

8718699764296

In evidenza

Progettata per il comfort dei tuoi occhi

Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Perfette per gli apparecchi decorativi

Lampadine sferiche LED Philips con un design contemporaneo per apparecchi decorativi come lampadari, ventilatori a soffitto, illuminazione per specchi e lampioni.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampada unidirezionale
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No

Dimensioni della lampadina
- Altezza: 7,8 cm
- Larghezza: 4,5 cm

Durata
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali
- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- LED integrato: Sì

Caratteristiche luce
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 470 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massina intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 840 | CCT of 4000K

Varie
- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche
- Efficienza: 109 lm/W

Informazioni sulla confezione
- EAN: 8718699764296
- EOC: 871869976429600
- Nome prodotto: LED classic 40W P45 E27 CW CL ND 1PF/10

Consumo energetico
- Fattore di potenza: 0.41
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 4,3 W
- Wattaggio lampada equivalente: 40 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico kWh/1000 h: 5

Dimensioni e peso del prodotto
- Lunghezza: 7,8 cm

Specifiche tecniche
- Frequenza: 50-60
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 374894

Lampadina
- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato
- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto: 8718699764296
- Peso netto: 0,02 kg
- Peso lordo: 0,04 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 5,3 cm
- Larghezza: 6,3 cm

Data di rilascio: 2026-08-05
Versione: 0.423

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com