



Zapuštěné svítidlo Accent D65 – Pro zdůraznění toho, na čem skutečně záleží

Zapuštěné svítidlo Accent D65 je vysoce energeticky úsporné svítidlo dostupné v pevné i nastavitelné variantě. Nabízí široký rozsah vyzařovacích úhlů a teplot chromatičnosti, díky čemuž je dokonale všestranné. Dodává se s různými rozměry výřezů, takže se dokonale hodí pro renovační projekty. Svítidlo nabízí různé barvy krytu a kroužku, které lze kombinovat a přizpůsobovat tak, aby vyhovovaly vašim módním maloobchodním, pohostinským a obytným aplikacím. Svítidlo Accent Recessed D65 je součástí řady Accent D65 a má 3D tištěný kryt vyrobený z nejméně 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů a chladič z 85 % z recyklovaného hliníku. Díky kruhovému designu je možné jej vylepšovat, znovu použít, udržovat v provozu a recyklovat, což z něj činí udržitelné řešení osvětlení.

Výhody

- Cirkulární design
- Splňuje všechny požadavky na akcentní osvětlení
- Konzistentní a nejlepší technologie osvětlení ve své třídě
- Udržitelné díky 3D tisku
- Perfectfit – Různé velikosti výřezů

Applications

- Maloobchody s módou
- Maloobchod
- Pohostinství
- Kanceláře

Vlastnosti

- K dispozici v pevné a nastavitelné verzi
- Bohatá paleta barev krytu
- Na výběr jsou různá světelná schémata – 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor
- Široký výběr úhlů záření
- Účinnost dosahuje hodnoty až 144 lm/W.


- Možnost pro CRI80 nebo CRI90
- Lumeny: 700 – 2000 lumenů
- Různé možnosti ovladačů – nestmívající / DIA (interaktivní stmívání DALI) / WIA (bezdrátové interaktivní stmívání)
- Zachování světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti: 100 000 hodin* až L80 při 25 °C Ta

Versions

Accent Recessed D65-
TCARAD-17S-PC930-PSU-
E-HWB-WH-90



Rozměrové výkresy



TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90

Obecné informace

Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano

Světelně technické

Světelný tok	1 711 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	122 lm/W
Index podání barev (CRI)	>90
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 Hz
Spotřeba energie	14 W
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá, RAL 9003
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.422, 0.386) SDCM <2