



Polozapuštěné svítidlo Accent D65 – Pro zdůraznění toho, na čem skutečně záleží

Polozapuštěné svítidlo Accent D65 je perfektním řešením pro každého, kdo hledá energeticky úsporné, všestranné a udržitelné osvětlení. Tento inovativní projektor, navržený s využitím nejnovější LED technologie, poskytuje bezkonkurenční jas a čistotu obrazu, což z něj činí ideální volbu pro širokou škálu aplikací, včetně maloobchodu s módou, pohostinství a rezidenčních prostor. Díky široké škále vyzařovacích úhlů a teplot chromatičnosti přináší svítidlo Accent Semi-Recessed D65 bezkonkurenční všestrannost. Nabízí také různé velikosti výřezů, takže je ideální pro renovační projekty. Jeho elegantní a moderní design se bez problémů začlení do jakéhokoli prostředí a jeho odolná konstrukce zajišťuje dlouhodobý výkon. Svítidlo Accent Semi-Recessed D65 je vyrobeno z nejméně 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů. Jeho chladič je vyroben z 85 % recyklovaného hliníku, což z něj činí vysoce udržitelné řešení osvětlení. Díky kruhovému designu je možné jej upgradovat, opakovaně používat, servisovat a recyklovat, což zaručuje, že vás bude doprovázet dlouhou řadu let. Vylepšete své řešení osvětlení ještě dnes s polozapuštěným svítidlem Accent D65 a zažijte rozdíl, který může přinést vynikající kvalita, všestrannost a udržitelnost.

Výhody

- Cirkulární design
- Splňuje všechny požadavky na akcentní osvětlení
- Konzistentní a nejlepší technologie osvětlení ve své třídě
- Udržitelné díky 3D tisku
- Perfectfit – Různé velikosti výřezů
- Čistý strop – Projektor bez kolejnič

Applications

- Maloobchody s módou
- Maloobchod
- Pohostinství
- Kanceláře

Vlastnosti

- Polozapuštěná montáž do stropu – K dispozici v 6 velikostech stropních výřezů
- Bohatá paleta barev krytu a předního kroužku


Versions



Accent Semi Recessed
D65-TCATSR-20S-PC930-
PSU-E-CLM24-T204-
WH481-BS-68

- 5 možností textur pro projektor
- Na výběr jsou různá světelná schémata – 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor
- Široký výběr úhlů záření
- Možnosti optiky – kolimátor / reflektor
- Měrný výkon dosahuje hodnoty až 138 lm/W
- Možnost pro CRI80 nebo CRI90
- Světelný tok: 1200–2700 lumenů
- Různé možnosti ovladačů – nestmívající / DIA (interaktivní stmívání DALI) / WIA (bezdrátové interaktivní stmívání)
- Zachování světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti: 100 000 hodin* až L80 při 25 °C Ta

Rozměrové výkresy



TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

Obecné informace

Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano

Světelně technické

Světelný tok	2 045 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	97 lm/W
Index podání barev (CRI)	>90
Typ optiky	Vyzařovací úhel 24°

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 Hz
Spotřeba energie	21,2 W
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá, RAL 9003
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.422, 0.386) SDCM <2

