



Accent Wall D65 – Pro zvýraznění toho, na čem skutečně záleží

Nástěnné svítidlo Accent Wall D65 je vysoce energeticky úsporné nástěnné svítidlo dostupné ve dvou variantách: svícení nahoru/dolů nebo pouze dolů. Nástěnné svítidlo nabízí různé barvy a textury krytu, které lze kombinovat tak, aby ladily s vašimi prodejními prostory, pohostinstvím i obytnými interiéry. Svítidlo Accent Wall D65 je součástí rodiny Accent D65 a má 3D tištěný kryt vyrobený z nejméně 65 % zrecyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů a chladič z 85 % recyklovaného hliníku. Díky cirkulárnímu designu je možné jej upgradovat, opakovaně používat, opravovat a recyklovat, což z něj činí udržitelné řešení osvětlení. Všechna svítidla řady Accent D65 se také mohou bezproblémově připojit k chytrým systémům (např. Interact) pro snadnou správu osvětlení a další úspory energie.

Výhody

- Cirkulární design
- Splňuje všechny požadavky na akcentové osvětlení
- Konzistentní a nejlepší technologie osvětlení ve své třídě
- Udržitelné díky 3D tisku

Applications

- Maloobchody s módou
- Maloobchod
- Pohostinství
- Kanceláře

Vlastnosti

- Bohatá paleta barev a textur krytů- standardní i na vyžádání
- Montáž na stěnu s integrovaným ovladačem
- Možnost svícení nahoru/dolů NEBO pouze dolů
- Na výběr jsou různá světelná spektra – 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor
- Široký výběr úhlů vyzařování


- Měrný výkon dosahuje hodnoty až 130 lm/W.
- Volba CRI80 nebo CRI90
- Světelný tok: 800–2400 lumen
- Různé možnosti ovladačů – nestmívající / DIA (interaktivní stmívání DALI) / WIA (bezdrátové interaktivní stmívání)
- Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti: 100 000 hodin* na L80 při 25 °C Ta

Versions



Accent Wall D65-
TC65L2-8S-PW930-PSU-
HMB-FG-T102-BZ410

Rozměrové výkresy



TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

Obecné informace

Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano

Světelné technické

Světelný tok	1 599 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	118 lm/W
Index podání barev (CRI)	>90
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 Hz
Spotřeba energie	13,6 W
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Barva těla	Bronzová
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.422, 0.386) SDCM <2

