



Signify myCreation Smooth Track – navrženo tak, aby překonalo obyčejnost

Hledáte udržitelné, stylové a funkční řešení osvětlení, které doplní jakékoli prostředí v pohostinství i obytných budovách? Seznamte se se svítidlem Smooth, dokonalým bodovým svítidlem, které dokáže navodit jakoukoliv atmosféru. Kombinujte barvy a textury předního kroužku a krytu pro jedinečný a luxusní efekt. Toto osvětlovací řešení se dodává v různých světelných recepturách, které vyhoví vašim potřebám, a nabízí voštinový doplněk pro snížení oslnění a lepší rozptyl světla. Svítidlo Smooth, jehož tištěné části jsou vyrobeny z nejméně 65 % z recyklovaných materiálů a bio-cirkulárních materiálů s certifikací ISCC Plus, je dokonale ekologickou volbou. Chladič svítidla Smooth je vyroben z 85 % z recyklovaného hliníku, díky čemuž je odolný a má dlouhou životnost. Díky kruhovému designu je navíc možné svítidlo Smooth během jeho dlouhé životnosti snadno upgradovat.

Výhody

- Cirkulární design
- Splňuje všechny požadavky na akcentní osvětlení
- Konzistentní a nejlepší technologie osvětlení ve své třídě
- Udržitelné díky 3D tisku

Applications

- Maloobchody s módou
- Maloobchod
- Pohostinství
- Kanceláře

Vlastnosti

- Bohatá paleta barev krytu a předního kroužku


- Texturovaný přední kroužek pro luxusní efekt
- Na výběr jsou různá světelná schémata – 3000K, 4000K, Premium White, PremiumColor

Versions



Smooth Track –
TCST65-12S-830-PSU-
HNB-BK482-BS-T304

Rozměrové výkresy



TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304

Obecné informace	
Počet předřadňkových jednotek	1 jednotka
Včetně předřadníku	Ano
Světelně technické	
Světelný tok	1 119 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	111 lm/W
Index podání barev (CRI)	≥80
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Spotřeba energie	10,1 W
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Barva těla	Černá, RAL 9004
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Rozsah okolní teploty	+10 až +35 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.434,0.403) SDCM<2