



Signify myCreation Accent Track D65 – Sætter spot på det, der virkelig betyder noget

Accent Track D65 er en bæredygtig lysprojektor med et elegant og diskret design og en diameter på 65 mm. Denne alsidige belysningsløsning er yderst energieffektiv og tilbyder forskellige farve- og teksturmuligheder, hvilket gør den til et ideelt valg til modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen samt private boliger. Det 3D-printede armaturhus er fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet er lavet af 85% genbrugsaluminium. Det cirkulære design af armaturet er opgraderbart, genanvendeligt, servicerbart og genanvendeligt, hvilket gør det til en sand gamechanger inden for lysdesign.

Fordele

- Cirkulært design
- Opfylder alle behov for accentbelysning
- Konsistent og førsteklasses belysningsteknologi
- Bæredygtigt 3D-printet

Applications

- Modebutikker
- Detailhandel
- Hotel og restaurationsbranchen
- Kontorer

Funktioner

- Stort udvalg af farver og teksturer til armaturhuset – Standard og efter behov
- Forskellige lysopskrifter at vælge imellem – 3000K, 4000K, Premium White
- Mange forskellige spredningsvinkler at vælge imellem
- Mulighed for kollimatoroptik til præcis strålestyring


- Effektivitet på op til 143 lm/W
- Mulighed for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 1200-2700 lumen
- Forskellige drivermuligheder – Uden dæmpning/DIA (DALI Interact-dæmpning/WIA (trådløs Interact-dæmpning)
- Levetid: 100.000 timer* til L80 ved 25°C Ta

Versions



D65-SPOT-R-T102-
SHADE-BK402-RING-
BS410-A

Målskitse



TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja

Lysteknisk

Lysstrøm	1.681 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	121 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>90
Optiktype	Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40–80 grader

Drift og el

Indgangsspænding	220–240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Strømforbrug	13,9 W
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Satin salvie
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	–
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C


Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.374, 0.364) SDCM <2

Produktdata

Produktseriekode	TCAT65 [TCAT65]
------------------	-----------------

Polar normal diagrams



TCAT65I - 910505104888