



Gleam pendel – Hvid

Oplev det fortryllende skær fra Gleam, en pendel designet af Sebastian Bergne med fokus på både æstetik og stemning. Med sit unikke syvkantede design kan du vælge mellem en fyldig, skulpturel form, der skaber et markant og tredimensionelt udtryk, eller en mere strømlinet variant med et elegant og raffineret udseende. Gleam fås i tre størrelser, hvor hvert design fremhæver de karakteristiske lag fra 3D-printprocessen og skaber et harmonisk og gennemført udtryk. De 3D-printede dele er fremstillet af ISCC PLUS-certificeret biocirkulært materiale, hvilket gør Gleam til et mere bæredygtigt valg. Uanset om du ønsker at skabe en hyggelig atmosfære i hjemmet eller tilføje restauranter, caféer og andre indbydende miljøer et karakterfuldt designelement, er Gleam det perfekte valg.

Fordele

- Cirkulært design
- Lav vægt og nem at installere
- Bæredygtigt 3D-printet
- Velegnet til forskellige projektbehov

Applications

- Hotel og restaurationsbranchen
- Boligområder

Funktioner

- Designet af den anerkendte designer Sebastian Bergne
- Unikt heptagon-inspireret design
- Fås i to stilarter:
- Voluminøs (markant, tredimensionelt udtryk)
- Kompakt (slankt, raffineret look)
- Fås i tre forskellige størrelser
- Lyskilde: E27 LED-lyskilde (ikke inkluderet)
- Wattforbrug: Kompatibel med E27-lysilder op til 8W

Versions



Gleam One Large



Gleam One Small



Gleam Two Small



Gleam One Medium



Gleam Two Medium




Gleam Two Large


Målskitse




DL GL2S PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK





DL GL1M PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK



DL GL1L PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK



DL GL2M PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK



DL GL2L PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK

DL GL1S PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
CE-mærke	Ja