

Nem ombygning af downlights – passer til alle udskæringer fra 150–280 mm

Forvandl dine renoveringsprojekter med GreenSpace! Sig farvel til dyre og tidskrævende adapterringe – vores alsidige downlights passer sømløst ind i næsten enhver udskæring. Nyd skræddersyede belysningsspecifikationer, nødlysvalg og et bredt udvalg af kabler og stik. Sømløs konnektivitet tilbydes via integrerede sensorer til dagslysstyring og tilstedeværelsesregistrering. GreenSpace sikrer nemme opgraderinger, service og genanvendelse gennem sit cirkulære design og bruger 75 % biocirkulære materialer til kabinet og ramme. Smart, effektiv og miljøvenlig – din perfekte renoveringsløsning!

Fordele

- Nem 1-til-1 udskiftning til udskæringer fra 150–280 mm.
- Tids- og omkostningsbesparelser – ingen adapterringe er nødvendige
- Kort tilbagebetalingstid – betydelige besparelser på elforbrug og lang levetid
- Altid en løsning til dit renoveringsprojekt – et bredt udvalg af specifikationer.
- Unikke lysoplevelser – blød belysning til særlige steder

Applications

- Kontor
- Uddannelse
- Sundhedssektoren

- Lufthavne
- Butikcentre

Funktioner

- 27 størrelser til at dække enhver udskæring fra 150 mm til 280 mm
- Ekstra bred liste: der dækker 15 mm omkring udskæringen for at skjule loftsskader
- Findes i varianter fra 700 til 5000 lumen, velegnet til installationer fra toiletter til atrier
- En bred palet af kantfarver og optik, der passer til forskellige interiørdesigns
- IP54-version med frontdækning fås
- Hurtig installation på grund af en bred vifte af forbindelser og kabler

- Fås med 830, 840, 930, 940 og indstillelig hvid

- Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid: 100.000 timer, L90 @ 25°C Ta.
- Versioner med konstant lysudgang (CLO): 100.000 timer, L100 @ 25°C Ta.

Versions

TCGSRR 200 20S/930 OC
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image

TCGSRR 200 20S/930 C
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image




TCGSRR 200 20S/940 C
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image

TCGSRR 200 20S/940 OC
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image



Målskitse



TCGSRR 200 20S/940 C PCC SIA-E U4 WH EW

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Forkobling	-

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Antal lyskilder	1
Optiktype	Højglans spejl

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Strømforbrug	15,1 W
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Grå
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
-------------------	--------

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	10 %
------------------------------------	------

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)
910505105033	TCGSRR 200 20S/930 OC PCC SIA-E U4 WH EW	1.444 lm	3000 K	96 lm/W
910505105035	TCGSRR 200 20S/930 C PCC SIA-E U4 WH EW	1.552 lm	3000 K	103 lm/W
910505105036	TCGSRR 200 20S/940 C PCC SIA-E U4 WH EW	1.606 lm	4000 K	107 lm/W
910505105034	TCGSRR 200 20S/940 OC PCC SIA-E U4 WH EW	149 lm	4000 K	99 lm/W

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505105033	TCGSRR 200 20S/930 OC PCC SIA-E U4 WH EW	(0.44, 0.40) SDCM<3
910505105035	TCGSRR 200 20S/930 C PCC SIA-E U4 WH EW	(0.44, 0.40) SDCM<3
910505105036	TCGSRR 200 20S/940 C PCC SIA-E U4 WH EW	(0.38, 0.37) SDCM<3
910505105034	TCGSRR 200 20S/940 OC PCC SIA-E U4 WH EW	(0.38, 0.37) SDCM<3