



## Signify myCreation Accent Påbyg D65 – Sætter fokus på det, der virkelig betyder noget

Accent Påbyg D65 fås i fire forskellige længder og har et energieffektivt, slankt design som giver mulighed for at kombinere og matche farver på armaturhus og frontring efter behov. Denne letinstallerede spot, der er klar til intelligente systemer (f.eks. Interact), sikrer, at du skiller dig ud. Med et bredt udvalg af spredningsvinkler og farvetemperaturer er denne belysningsløsning ideel til modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen og boligmiljøer. Derudover sikrer blændingstilbehøret Honeycomb perfekt visuel komfort for dine kunder eller gæster. Ligesom andre produkter i Accent D65-familien har Accent Påbyg D65 et 3D-printet armaturhus fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer og en køleplade fremstillet af 85% genbrugsaluminium. Det cirkulære design er ikke blot stilfuldt, men også opgraderbart, genanvendeligt, servicebart og genanvendeligt, hvilket gør det til en bæredygtig belysningsløsning.

### Fordele

- Cirkulært design
- Opfylder alle behov for accentbelysning

- Konsistent og førsteklasses belysningsteknologi
- Bæredygtigt 3D-printet

## Applications

- Modebutikker
- Detailhandel
- Hotel og restaurationsbranchen
- Kontorer

## Funktioner

- Stort udvalg af farver og teksturer til armaturhuset – Standard og efter behov
- 4 forskellige længder – Afhængigt af optik og valg af driver
- Stort udvalg af farver til armaturhus og frontring


- Forskellige lysopskrifter at vælge imellem – 3000 K, 4000 K, Premium White, PremiumColor
- Mange forskellige spredningsvinkler at vælge imellem
- Muligheder for optik – kollimator / reflektor
- Honeycomb – reducerer blænding og styrer lysretningen. Effektivitet på op til 147 lm/W.
- Mulighed for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 800 – 1200 Lumen
- Forskellige drivermuligheder – Uden dæmpning/DIA (DALI Interact-dæmpning/WIA (trådløs Interact-dæmpning)
- Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid: 100.000 timer\* til L80 ved 25°C Ta

## Versions



Accent Surface Mounted  
D65-TCSM65-10S-830-  
DIA-HMB-FG-T102-  
BK482-BS

## Målskitse



TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS

### Generelle oplysninger

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Antal forkoblingsenheder | 1 enhed |
| Driver inkluderet        | Ja      |

## Lysteknisk

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Lysstrøm                          | 1.100 lm                                                     |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 3000 K                                                       |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 131 lm/W                                                     |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)      | >80                                                          |
| Optiktype                         | Højreflektiv metalreflektor,<br>mellemstrålende 20–40 grader |

## Drift og el

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Indgangsspænding              | 220 til 240 V      |
| Linjefrekvens                 | 50 Hz              |
| Strømforbrug                  | 8,5 W              |
| Velegnet til tilfældigt skift | Ja                 |
| Beskyttelsesklasse IEC        | Sikkerhedsklasse I |

## Lysstyringssystemer og dæmpning

|         |      |
|---------|------|
| Dæmpbar | DALI |
|---------|------|

## Mekanik og armaturhus

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Farve på armaturhus               | Sort, RAL 9004           |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 [Fingerbeskyttelse] |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK02 [0,2 J, standard]   |

## Godkendelse og anvendelsesområde

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Glødetrådtest              | Temperatur 650 °C, varighed 30 s |
| Mærke for brændbarhed      | –                                |
| CE-mærke                   | Ja                               |
| ENEC-mærke                 | ENEC-mærke                       |
| Omgivelsestemperaturområde | +10 til +35 °C                   |

## Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Lysstrømstolerance      | +/-10%                 |
| Indledende kromaticitet | (0.434, 0.403) SDCM <2 |