



Gleam Pendelleuchte – Weiß

Erleben Sie das bezaubernde Leuchten von Gleam, einer Pendelleuchte für E27-Leuchtmittel, entworfen von Sebastian Bergne. Mit einem einzigartigen, von einem Siebeneck inspirierten Design können Sie zwischen der voluminösen Variante für einen plastischen, dreidimensionalen Effekt oder der flachen Variante für elegante Raffinesse wählen. Erhältlich in drei Größen, ist jedes Design auf die 3D-Druckstruktur abgestimmt und sorgt für eine nahtlose Ästhetik. Außerdem bestehen die gedruckten Teile aus ISCC Plus-zertifiziertem bio-zirkulärem Material, was sie zu einer umweltbewussten Wahl macht. Ob Sie eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Zuhause schaffen oder Ihrem Hotel oder Restaurant ein besonderes Highlight setzen möchten – Gleam ist die ideale Ergänzung.

Vorteile

- Zirkuläres Design
- Geringes Gewicht und einfache Installation
- Nachhaltig 3D-gedruckt
- Geeignet für verschiedene Projektanforderungen

Applications

- Hotel- und Gastgewerbe
- Wohnbereich

Merkmale

- Entworfen von dem renommierten Designer Sebastian Bergne
- Charakteristisches, vom Siebeneck inspiriertes Design
- Erhältlich in zwei Ausführungen:
 - Voluminös (markanter, dreidimensionaler Look)
 - Abgeflacht (eleganter, raffinierter Look)
- Angeboten in drei verschiedenen Größen

• Lichtquelle: E27 LED-Leuchtmittel (nicht enthalten)

• Leistung: Geeignet für E27 Leuchtmittel bis zu 8 W

Versions



Gleam One Large



Gleam One Small



Gleam Two Small



Gleam One Medium



Gleam Two Medium




Gleam Two Large


Abmessungsskizzen




DL GL2S PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK




DL GL1M PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK




DL GL1L PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK



DL GL2M PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK



DL GL2L PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK



DL GL1S PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II

Mechanik und Gehäuse

Gehäusefarbe	Weiß
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]

Genehmigung und Anwendung

Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	Ja