



## Accent Recessed D65 – Korostaa sitä, mikä on todella tärkeää

Accent Recessed D65 on erittäin energiatehokas alasvalo, jota on saatavana sekä kiinteänä että säädettävänä versiona. Saatavilla on monipuolisesti erilaisia keilakulmia ja värilämpötilavaihtoehtoja sekä eri kokoja, jotka sopivat moniin eri asennusaukkoihin. Näin alasvalo sopii erinomaisesti uusien asennusten lisäksi saneerauskohteisiin. Valaisinrunkoon ja reunukseen on saatavilla monia eri värejä, joita voidaan vapaasti yhdistellä. Näin voidaan luoda tyylikäs ratkaisu vaatekauppoihin, ravintoloihin, hotelleihin ja asuintiloihin. Muiden Accent D65 -tuotteiden tapaan Accent Recessed D65 -valaisimen runko on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokierrtomateriaaleista, ja jäähdytyslementti 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin on pitkäikäinen, ja se voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja lopuksi kierrättää.

### Hyödyt

- Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
- Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset
- Yhdenmukaista ja ylivertaista valaistustekniikkaa
- Vastuullisesti 3D-tulostettu
- Perfectfit – sopii moniin eri asennusaukkoihin

### Applications

- Muotimymälät
- Vähittäismymälät
- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
- Toimistot

## Ominaisuudet

- Saatavilla kiinteänä ja säädettävänä versiona
- Saatavilla runsaasti eri värejä valaisinrunkoon
- Valittavissa erilaisia valoreseptejä: 3 000 K, 4 000 K, Premium White, Premium Color
- Valittavissa monia eri keilakulmia
- Valotehokkuus jopa 144 lm/W


- Saatavilla CRI80 ja CRI90
- Valovirta 700–2 000 luumenia
- Liitäntälaitteenvaihtoehdot: Ei-säädettävä, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus (DIA) tai langaton Interact-ohjaus (WIA)
- Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa (100 000 tuntia\*): L80 (25 °C käyttölämpötilassa)

## Versions



Accent Recessed D65-  
TCARAD-17S-PC930-PSU-  
E-HWB-WH-90

## Mittapiirros



TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90

### Yleistä tietoa

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Liitäntälaitteiden lukumäärä         | 1 yksikkö |
| Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen | Kyllä     |

## Valaistuksen tekniset tiedot

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Valovirta                  | 1 711 lm                                                       |
| Väriämpötila (nim.)        | 3000 K                                                         |
| Valotehokkuus (nimellinen) | 122 lm/W                                                       |
| Värintoistoindeksi (CRI)   | >90                                                            |
| Optiikan tyyppi            | Korkeaheijasteinen metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta |

## Käyttö- ja sähkö tiedot

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Tulojännite                      | 220–240 V       |
| Verkkotaajuus                    | 50 Hz           |
| Tehonkulutus                     | 14 W            |
| Soveltuu satunnaiseen kytkentään | Kyllä           |
| Suojausluokka IEC                | Suojausluokka I |

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

|               |    |
|---------------|----|
| Himmennettävä | Ei |
|---------------|----|

## Mekaaniset tiedot ja runko

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Rungon väri          | Valkoinen RAL 9003      |
| Suojausluokan koodi  | IP20 [Kosketussuojattu] |
| Iskunkestävyysluokka | IK02 [0.2 J standard]   |

## Merkinnät ja luokitukset

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Hehkulankatesti      | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s |
| Syttyvyysluokka      | –                            |
| CE-merkintä          | Kyllä                        |
| ENEC-merkintä        | ENEC-merkintä                |
| Käyttölämpötila-alue | +10...+35 °C                 |

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Valovirran toleranssi | +/-10%                 |
| Kromaattisuus alussa  | (0.422, 0.386) SDCM <2 |