



Accent Semi Recessed D65 – Korostaa sitä, mikä on todella tärkeää

Accent Semi-Recessed D65 on energiatehokas, monipuolinen ja vastuullinen valaistusratkaisu. Innovatiivisessa kohdevalaisimessa on uusinta LED-tekniikkaa, ja se sopii erinomaisesti lukuisiin eri käyttökohteisiin, erityisesti vaatekauppoihin, hotelleihin, ravintoloihin ja asuintiloihin. Useiden keilakulma- ja värilämpötilavaihtoehtojen ansiosta Accent Semi-Recessed D65 tarjoaa vertaansa vailla olevan monipuolisen valaistusratkaisun. Valaisin voidaan tulostaa sopimaan moniin eri asennusaukkoihin, joten se sopii uusien asennusten lisäksi erinomaisesti saneerauskohteisiin. Sen tyylikäs ja moderni muotoilu sopii saumattomasti mihin tahansa käyttökohteeseen, ja kestävä rakenne takaa pitkän käyttöiän ja korkean suorituskyvyn. Accent Semi-Recessed D65 on erittäin vastuullinen valaistusratkaisu: valaisin on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista ja jäähdytyslementti 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Kiertotalouden periaatteiden mukaan suunniteltu valaisin on pitkäikäinen, ja se voidaan päivittää, käyttää uudelleen, huoltaa ja lopuksi kierrättää. Päivitä valaistusratkaisusi jo tänään Accent Semi-Recessed D65 -valaisimella ja koe erinomaisen laadukas, monipuolinen ja vastuullinen valaistus.

Hyödyt

- Suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti
- Täyttää kaikki korostusvalaistuksen vaatimukset
- Yhdenmukaista ja ylivertaista valaistustekniikkaa
- Vastuullisesti 3D-tulostettu
- Perfectfit – sopii moniin eri asennusaukkoihin
- Katon ilme pysyy siistinä, kun kiskoa ei tarvita

Applications

- Muotimyymlät
- Vähittäismyymlät
- Hotellit, ravintolat ja asiakastilat
- Toimistot

Ominaisuudet

- Puoliuppoasennus kattoon, saatavilla kuusi kokoa eri asennusaukkoihin
- Valittavissa runsaasti eri värejä valaisinrunkoon ja sisäreunukseen


Versions



Accent Semi Recessed
D65-TCATSR-20S-PC930-
PSU-E-CLM24-T204-
WH481-BS-68

- Valittavissa viisi eri tekstuuria
- Valittavissa erilaisia valoresepitejä: 3 000 K, 4 000 K, Premium White, Premium Color
- Valittavissa monia eri keilakulmia
- Optiikkaan valittavissa kollimaattori/heijastin
- Valotehokkuus jopa 138 lm/W
- Saatavilla CRI80 ja CRI90
- Valovirta 1 200–2 700 lumenia
- Liitäntälaittevaihtoehdot: Ei-säädettävä, Interact-yhteensopiva DALI-ohjaus (DIA) tai langaton Interact-ohjaus (WIA)
- Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa (100 000 tuntia*): L80 (25 °C käyttölämpötilassa)

Mittapiirros



TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	2 045 lm
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	97 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>90
Optiikan tyyppi	Keilakulma 24°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehonkulutus	21,2 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen RAL 9003
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.422, 0.386) SDCM <2