

Alasvalojen vaihtaminen ei ole koskaan ollut helpompaa – sopii kaikkiin asennusaukkoihin 150 ja 280 mm:n väliltä

Vaivattomia valaisinpäivityksiä GreenSpacella! Heitä hyvästit kalliille ja aikaavieville sovitinrenkaille – GreenSpace-alasvalo valmistetaan tilauksesta katon asennusaukon mittojen mukaan. Saatavilla on kattavasti erilaisia teknisiä ominaisuuksia, turvavalistusvaihtoehtoja sekä kaapeleita ja liittimiä. Integroidut sensorit mittaavat päivänvalon määrää ja läsnäoloa, mikä mahdollistaa automaattisen valaistuksen säädön. GreenSpace on suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Se on helppo päivittää, huoltaa ja lopuksi kierrättää. Lisäksi valaisinrunko ja reunus on valmistettu 75-prosenttisesti biokierrotomateriaaleista. GreenSpace on älykäs, tehokas ja ympäristöystävällinen – täydellinen valinta sekä uudis- että saneerauskohteisiin!

Hyödyt

- Suora korvaavuus perinteisille/vanhoille alasvaloille, sopii 150–280 mm:n asennusaukkoihin
- Kalliita ja aikaavieviä sovitinrenkaita ei tarvita.
- Lyhyt takaisinmaksuaika, pitkä käyttöikä ja merkittävät säästöt energiakuluissa
- Sopii erinomaisesti saneerauskohteisiin, saatavilla kattavasti erilaisia vaihtoehtoja
- Ainutlaatuisen pehmeä ja miellyttävä valo

Applications

- Toimistot
- Oppilaitokset
- Terveystieteiden tutkimuskeskukset
- Lentokentät
- Ostoskeskukset

Ominaisuudet

- Saatavilla on 27 eri kokoa, joista löytyy sopiva jokaiseen asennusaukkoon 150 ja 280 mm:n väliltä.
- Erittäin leveä reunus ulottuu jopa 15 mm asennusaukon yli ja peittää näin mahdolliset pintavauriot
- Kattavasti valovirtavaihtoehtoja 700 ja 5 000 lm:n väliltä eri käyttökohteiden tarpeisiin
- Valittavissa on monia eri optiikoita sekä reunuksen värejä

- Saatavilla IP54-luokiteltu versio, jossa on optiikan suoja
- Kattavat liitin- ja kaapelivaihtoehdot takaavat nopean ja helpon asennuksen
- Saatavilla valoreseptit 830, 840, 930 ja 940 sekä tunable white
- Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa (100 000 tuntia, 25 °C:n käyttölämpötilassa): L90
- Vakiovalovirtaversioissa (CLO): L100

Versions



TCGSRR 200 20S/930 OC
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image



TCGSRR 200 20S/930 C
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image




TCGSRR 200 20S/940 C
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image



TCGSRR 200 20S/940 OC
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image

Mittapiirros



TCGSRR 200 20S/940 OC PCC SIA-E U4 WH EW

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Perinteisen lampun liitäntälaite	-

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valonlähteiden määrä	1
Optiikan tyyppi	Korkeakiiltainen heijastin

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tehonkulutus	15,1 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Harmaa
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	-
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 käyttökätunnin kohdalla	10 %
--	------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505105033	TCGSRR 200 20S/930 OC PCC SIA-E U4 WH EW	1 444 lm	3000 K	96 lm/W
910505105035	TCGSRR 200 20S/930 C PCC SIA-E U4 WH EW	1 552 lm	3000 K	103 lm/W
910505105036	TCGSRR 200 20S/940 C PCC SIA-E U4 WH EW	1 606 lm	4000 K	107 lm/W
910505105034	TCGSRR 200 20S/940 OC PCC SIA-E U4 WH EW	149 lm	4000 K	99 lm/W

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505105033	TCGSRR 200 20S/930 OC PCC SIA-E U4 WH EW	(0.44, 0.40) SDCM<3
910505105035	TCGSRR 200 20S/930 C PCC SIA-E U4 WH EW	(0.44, 0.40) SDCM<3
910505105036	TCGSRR 200 20S/940 C PCC SIA-E U4 WH EW	(0.38, 0.37) SDCM<3
910505105034	TCGSRR 200 20S/940 OC PCC SIA-E U4 WH EW	(0.38, 0.37) SDCM<3