

Rénovation de downlights facilitée – compatible avec toute découpe de 150 à 280 mm

Transformez vos projets de rénovation avec GreenSpace ! Dites adieu aux bagues adaptatrices coûteuses et chronophages : nos downlights polyvalents s'adaptent parfaitement à presque toutes les découpes. Profitez de spécifications d'éclairage sur mesure, d'options d'urgence et d'une large gamme de câbles et de connecteurs. Une connectivité transparente est assurée grâce à des capteurs intégrés pour le contrôle de la lumière du jour et la détection de présence. GreenSpace assure des mises à niveau, une maintenance et un recyclage faciles grâce à son design circulaire, et utilise 75 % de matériaux bio-circulaires pour son boîtier et son enjoliveur. Intelligent, efficace et écologique – votre solution de rénovation idéale !

Avantages

- Remplacement simple en 1 pour 1 pour n'importe quelle découpe de 150 à 280 mm
- Économies de temps et de coûts – pas besoin d'anneaux adaptateurs
- Délai de remboursement court – économies substantielles sur le coût de l'électricité et longue durée de vie
- Toujours une solution pour votre projet de rénovation – un vaste choix de spécifications
- Expériences lumineuses uniques – des lueurs douces pour des endroits particuliers

Applications

- Bureaux
- Établissements scolaires
- Établissements de santé
- Aéroports
- Centres commerciaux

Fonctions

- 27 tailles pour couvrir toute découpe de 150 mm à 280 mm
- Rebord extra large – couvrant 15 mm autour de la découpe pour masquer les dégâts du plafond

- Disponible dans des flux lumineux de 700 à 5000 lumens, couvrant des applications allant des toilettes aux atriums.
- Palette riche de couleurs et d'optiques pour s'harmoniser avec les décors intérieurs
- Version IP54 avec capot avant disponible
- Installation rapide grâce à une grande variété de connexions et de câbles

- Options pour 830, 840, 930, 940 et blanc variable
- Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à la durée de vie utile médiane : 100 000 heures, L90 @ 25 °C Ta.
- Versions à sortie lumineuse constante (CLO) : 100 000 heures, L100 @ 25 °C Ta.

Versions

TCGSRR 200 20S/930 OC
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image



TCGSRR 165 11S/830 C
PSU-E WH - product
standard image



TCGSRR 230 20S/830 C
PSU-E WH - product
standard image



TCGSRR 225 20S/840 C
PSU-E WH - product
standard image



TCGSRR 200 20S/930 C
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image



TCGSRR 175 20S/830 C
PSU-E WH - product
standard image



TCGSRR 200 20S/940 C
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image




TCGSRR 165 11S/840 C
PSU-E WH - product
standard image



TCGSRR 160 11S/840 C
PSU-E WH - product
standard image



TCGSRR 160 11S/830 C
PSU-E WH - product
standard image



TCGSRR 200 20S/940 OC
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image



TCGSRR 225 20S/830 C
PSU-E WH - product
standard image



TCGSRR 230 20S/840 C
PSU-E WH - product
standard image



TCGSRR 175 20S/840 C
PSU-E WH - product
standard image




TCGSRR 180 20S/840 C
PSU-E WH - product
standard image




TCGSRR 180 20S/830 C
PSU-E WH - product
standard image




Schéma dimensionnel




TCGSRR 230 20S/840 C PSU-E WH




TCGSRR 175 20S/840 C PSU-E WH




TCGSRR 165 11S/840 C PSU-E WH




TCGSRR 225 20S/830 C PSU-E WH



TCGSRR 200 20S/930 C PCC SIA-E U4 WH EW



TCGSRR 180 20S/840 C PSU-E WH



TCGSRR 160 11S/840 C PSU-E WH

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Appareillage	-

Données techniques de l'éclairage

Nombre de sources lumineuses	1
Type d'optique	Miroir brillant

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Gris
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux +/-10%

Durées de vie (conformes IES)

Mortalité du driver à 5 000h 10 %

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Température de couleur corrélée (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)	Indice de rendu de couleur (IRC)
8720169839236	TCGSRR 200 20S/930 OC PCC SIA-E U4 WH EW	1.444 lm	3000 K	96 lm/W	90
8720169839199	TCGSRR 165 11S/830 C PSU-E WH	1.146 lm	3000 K	148 lm/W	80
8720169839175	TCGSRR 230 20S/830 C PSU-E WH	1.963 lm	3000 K	146 lm/W	80
8720169839137	TCGSRR 225 20S/840 C PSU-E WH	2.118 lm	4000 K	157 lm/W	80
8720169839250	TCGSRR 200 20S/930 C PCC SIA-E U4 WH EW	1.552 lm	3000 K	103 lm/W	90
8720169839182	TCGSRR 175 20S/830 C PSU-E WH	1.908 lm	3000 K	142 lm/W	80
8720169839267	TCGSRR 200 20S/940 C PCC SIA-E U4 WH EW	1.606 lm	4000 K	107 lm/W	90
8720169839120	TCGSRR 165 11S/840 C PSU-E WH	1.232 lm	4000 K	159 lm/W	80
8720169839113	TCGSRR 160 11S/840 C PSU-E WH	1.232 lm	4000 K	159 lm/W	80
8720169839229	TCGSRR 160 11S/830 C PSU-E WH	1.146 lm	3000 K	148 lm/W	80
8720169839243	TCGSRR 200 20S/940 OC PCC SIA-E U4 WH EW	149 lm	4000 K	99 lm/W	90
8720169839168	TCGSRR 225 20S/830 C PSU-E WH	1.963 lm	3000 K	146 lm/W	80
8720169839144	TCGSRR 230 20S/840 C PSU-E WH	2.118 lm	4000 K	157 lm/W	80
8720169839205	TCGSRR 175 20S/840 C PSU-E WH	2.058 lm	4000 K	153 lm/W	80
8720169839151	TCGSRR 180 20S/840 C PSU-E WH	2.058 lm	4000 K	153 lm/W	80
8720169839212	TCGSRR 180 20S/830 C PSU-E WH	1.908 lm	3000 K	142 lm/W	80

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169839236	TCGSRR 200 20S/930 OC PCC SIA-E U4 WH EW	15,1 W
8720169839199	TCGSRR 165 11S/830 C PSU-E WH	7,7 W
8720169839175	TCGSRR 230 20S/830 C PSU-E WH	13,5 W
8720169839137	TCGSRR 225 20S/840 C PSU-E WH	13,5 W
8720169839250	TCGSRR 200 20S/930 C PCC SIA-E U4 WH EW	15,1 W
8720169839182	TCGSRR 175 20S/830 C PSU-E WH	13,5 W
8720169839267	TCGSRR 200 20S/940 C PCC SIA-E U4 WH EW	15,1 W
8720169839120	TCGSRR 165 11S/840 C PSU-E WH	7,7 W
8720169839113	TCGSRR 160 11S/840 C PSU-E WH	7,7 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
8720169839229	TCGSRR 160 11S/830 C PSU-E WH	7,7 W
8720169839243	TCGSRR 200 20S/940 OC PCC SIA-E U4 WH EW	15,1 W
8720169839168	TCGSRR 225 20S/830 C PSU-E WH	13,5 W
8720169839144	TCGSRR 230 20S/840 C PSU-E WH	13,5 W
8720169839205	TCGSRR 175 20S/840 C PSU-E WH	13,5 W
8720169839151	TCGSRR 180 20S/840 C PSU-E WH	13,5 W
8720169839212	TCGSRR 180 20S/830 C PSU-E WH	13,5 W

Commandes et gradation

Order Code	Full Product Name	Variation de l'intensité lumineuse
8720169839236	TCGSRR 200 20S/930 OC PCC SIA-E U4 WH EW	Oui
8720169839199	TCGSRR 165 11S/830 C PSU-E WH	Non
8720169839175	TCGSRR 230 20S/830 C PSU-E WH	Non
8720169839137	TCGSRR 225 20S/840 C PSU-E WH	Non
8720169839250	TCGSRR 200 20S/930 C PCC SIA-E U4 WH EW	Oui
8720169839182	TCGSRR 175 20S/830 C PSU-E WH	Non
8720169839267	TCGSRR 200 20S/940 C PCC SIA-E U4 WH EW	Oui
8720169839120	TCGSRR 165 11S/840 C PSU-E WH	Non
8720169839113	TCGSRR 160 11S/840 C PSU-E WH	Non
8720169839229	TCGSRR 160 11S/830 C PSU-E WH	Non
8720169839243	TCGSRR 200 20S/940 OC PCC SIA-E U4 WH EW	Oui
8720169839168	TCGSRR 225 20S/830 C PSU-E WH	Non
8720169839144	TCGSRR 230 20S/840 C PSU-E WH	Non
8720169839205	TCGSRR 175 20S/840 C PSU-E WH	Non
8720169839151	TCGSRR 180 20S/840 C PSU-E WH	Non
8720169839212	TCGSRR 180 20S/830 C PSU-E WH	Non

Performances initiales

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169839236	TCGSRR 200 20S/930 OC PCC SIA-E U4 WH EW	(0.44, 0.40) SDCM<3
8720169839199	TCGSRR 165 11S/830 C PSU-E WH	(0.44, 0.40) SDCM<3
8720169839175	TCGSRR 230 20S/830 C PSU-E WH	(0.44, 0.40) SDCM<3
8720169839137	TCGSRR 225 20S/840 C PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169839250	TCGSRR 200 20S/930 C PCC SIA-E U4 WH EW	(0.44, 0.40) SDCM<3
8720169839182	TCGSRR 175 20S/830 C PSU-E WH	(0.44, 0.40) SDCM<3
8720169839267	TCGSRR 200 20S/940 C PCC SIA-E U4 WH EW	(0.38, 0.37) SDCM<3
8720169839120	TCGSRR 165 11S/840 C PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169839113	TCGSRR 160 11S/840 C PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
8720169839229	TCGSRR 160 11S/830 C PSU-E WH	(0.44, 0.40) SDCM<3
8720169839243	TCGSRR 200 20S/940 OC PCC SIA-E U4 WH EW	(0.38, 0.37) SDCM<3
8720169839168	TCGSRR 225 20S/830 C PSU-E WH	(0.44, 0.40) SDCM<3
8720169839144	TCGSRR 230 20S/840 C PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169839205	TCGSRR 175 20S/840 C PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169839151	TCGSRR 180 20S/840 C PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
8720169839212	TCGSRR 180 20S/830 C PSU-E WH	(0.44, 0.40) SDCM<3