



Accent Semi Recessed D65 – Pour mettre en lumière ce qui compte vraiment

Le luminaire semi-encastré Accent D65 est la solution d'éclairage idéale pour tous ceux qui recherchent un éclairage écoénergétique, polyvalent et durable. Conçu avec la toute dernière technologie LED, ce projecteur innovant offre une luminosité et une clarté inégalées, ce qui en fait le choix idéal pour une large gamme d'applications, notamment le commerce de détail de la mode, l'hôtellerie et les espaces résidentiels. Avec un large choix d'angles de faisceau et de températures de couleur, le projecteur semi-encastré Accent D65 offre une polyvalence inégalée. Il propose également différentes tailles de découpe, ce qui le rend idéal pour les projets de rénovation. Son design élégant et moderne s'intègre harmonieusement à tous les environnements, tandis que sa construction durable garantit des performances durables. Fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, et doté d'un dissipateur thermique composé à 85 % d'aluminium recyclé, l'Accent Semi-Recessed D65 est une solution d'éclairage hautement durable. Sa conception circulaire la rend évolutive, réutilisable, réparable et recyclable, ce qui lui assure une longue durée de vie. Améliorez votre éclairage dès aujourd'hui avec le luminaire semi-encastré Accent D65 et découvrez la différence que peuvent apporter une qualité supérieure, une grande polyvalence et une durabilité accrue.

Avantages

- Design circulaire
- Répond à tous les besoins en éclairage d'accentuation
- Technologie d'éclairage cohérente et la meilleure de sa catégorie
- Imprimé en 3D selon des pratiques durables
- Ajustement parfait – Différentes tailles de découpe
- Plafond dégagé – Projecteurs sans rails

Applications

- Boutiques de mode
- Commerces
- Hôtellerie
- Bureaux

Fonctions

- Montage semi-encastré au plafond – Disponible en 6 tailles de découpe de plafond
- Palette riche de couleurs pour le boîtier et l'anneau avant


Versions

- 5 options de texture pour le projecteur
- Plusieurs recettes lumineuses au choix : 3 000 K, 4 000 K, Blanc Premium, Couleur premium
- Large choix d'angles de faisceau
- Options optiques – Collimateur / Réflecteur
- Efficacité jusqu'à 138 lm/w
- Option pour CRI80 ou CRI90
- Lumens : 1200 – 2700 Lumens
- Différentes options de pilote : – Sans gradation / DIA (gradation Dali Interact) / WIA (gradation sans fil Interact)
- Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à la durée de vie utile médiane : 100 000 h* à L80 à 25 °C Ta



Accent Semi Recessed
D65-TCATSR-20S-PC930-
PSU-E-CLM24-T204-
WH481-BS-68

Schéma dimensionnel



TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

Informations générales

Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	2 045 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	97 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>90
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 24°

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Consommation électrique	21,2 W
Convient pour la commutation aléatoire	Oui
Classe de protection CEI	Classe électrique I

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Couleur du corps	Blanc RAL 9003
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

Approbation et application

Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	Marquage ENEC
Gamme de températures ambiantes	+10 à +35 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.422, 0.386) SDCM <2

