



Accent Cylinder D65 – Spotlámpa, amellyel garantáltan kitűnik a tömegből

Az energiatakarékos Accent Cylinder D65, három különböző rögzítési lehetőséggel és elegáns kialakítással, ahol a ház és az elülső gyűrű színe kombinálható, egy olyan spotlámpa, amellyel garantáltan kitűnik a tömegből. Széles sugárzási szögek és színhőmérsékletek választékának köszönhetően ez a világítási megoldás ideális divatüzletek, vendéglátóhelyek és lakóövezetek számára. Ráadásul a méhsejtrácsos káprázásgátló kiegészítő tökéletes vizuális kényelmet garantál ügyfelei vagy vendégei számára. Az Accent D65 család többi tagjához hasonlóan az Accent Cylinder D65 is legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készült 3D nyomtatású házzal, valamint 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült hűtőbordával rendelkezik. Körforgásos kialakítása nemcsak stílusos, de fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható is, így valóban fenntartható világítási megoldást jelent.

Előnyök

- Körforgásos tervezés
- Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít

- Egyenletes és kategóriájában legjobb világítástechnika
- Fenntartható 3D nyomtatással készült

Applications

- Divatáru-kereskedelem
- Üzletek
- Vendéglátás
- Irodák

Szolgáltatások

- Gazdag szín- és textúraválaszték – Standard és igény szerinti kivitelben
- Különböző fényreceptek közül választhat – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color


- Széles sugárzási szögválaszték
- Kollimátoros optika opció a precíz nyalábvezérléshez
- Hatásfok: akár 151 lm/w
- Választható CRI80 vagy CRI90
- Fényáram: 1200–2700 lumen
- Különböző előtét-lehetőségek – nem szabályozható/DIA (Dali Interact fényerő-szabályozás)/WIA (vezeték nélküli Interact fényerő-szabályozás)
- Fényáram-fennmaradás (EN-IEC 62722-2-1) átlagos hasznos élettartam mellett: 100 000 óra*, L80 értékig 25°C Ta hőmérsékleten

Versions



Accent Cylinder D65-
TCPT65-27S-PW930-WIA-
HMB-T302-BS-BK-280

Méretezett rajza



Driver Type	A
PSU	107
DIA	238
WIA	224

TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280

Általános információ

Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen

Technikai adatok

Fényáram	2 583 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	117 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>90
Az optika típusa	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	22,2 W
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás
---------------	-------------------------------------

Mechanika és tokozás

Ház színe	Sárgaréz
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	–
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.422, 0.386) SDCM <2