



Accent Recessed D65 – Hogy kiemelje azt, ami igazán számít

Az Accent Recessed D65 egy rendkívül energiatakarékos, süllyesztett lámpatest, amely fix és állítható változatban is kapható. Széles sugárzási szögek és színhőmérsékletek skáláját kínálja, így rendkívül sokoldalú, és különböző kivágási méretekkel rendelkezik, így tökéletesen alkalmas felújítási projektekhez. A spot emellett számos ház- és gyűrűszínt kínál, amelyek keverhetők és illeszthetők, így alkalmassá téve divatüzletek, vendéglátóipari és lakossági alkalmazások számára. Az Accent Recessed D65 az Accent D65 termékcsalád része, és legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készült, 3D nyomtatású házzal, valamint 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült hűtőbordával rendelkezik. Körforgós kialakításának köszönhetően fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható, így fenntartható világítási megoldást jelent.

Előnyök

- Körforgós tervezés
- Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít
- Egyenletes és kategóriájában legjobb világítástechnika
- Fenntartható 3D nyomtatással készült
- Perfectfit – Különböző kivágási méretek

Applications

- Divatáru-kereskedelem
- Üzletek
- Vendéglátás
- Irodák

Szolgáltatások

- Fix és állítható változatban kapható
- A ház gazdag színválasztéka
- Különböző fényreceptek közül választhat – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Széles sugárzási szögválaszték
- Hatásfok: akár 144 lm/W


- Választható CRI80 vagy CRI90
- Lumen: 700 – 2000 lumen
- Különböző előtét-lehetőségek – nem szabályozható/DIA (Dali Interact fényerő-szabályozás)/WIA (vezeték nélküli Interact fényerő-szabályozás)
- Fényáram-fennmaradás (EN-IEC 62722-2-1) átlagos hasznos élettartam mellett: 100 000 óra*, L80-ig 25°C Ta hőmérsékleten

Versions

Accent Recessed D65-
TCARAD-17S-PC930-PSU-
E-HWB-WH-90



Méretezett rajza



TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90

Általános információ

Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen

Technikai adatok

Fényáram	1 711 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	122 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>90
Az optika típusa	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	14 W
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Ház színe	Fehér – RAL 9003
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	–
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.422, 0.386) SDCM <2