



Signify myCreation Accent Track D65 – Hogy kiemelje azt, ami igazán számít

Az Accent Track D65 egy fenntartható fényvető, amely karcsú, kifinomult kialakítással rendelkezik, átmérője 65 mm. Ez a sokoldalú világítási megoldás rendkívül energiahatékony, és különféle szín- és textúraopciókat kínál, így ideális választás divatüzletek, vendéglátóipari vagy lakossági alkalmazások számára. A 3D nyomtatású ház legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból, míg a hűtőborda 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült. Körforgásos kialakításának köszönhetően a lámpatest fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható, így valódi áttörést jelent a világítástervezés világában

Előnyök

- Körforgásos tervezés
- Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít
- Egyenletes és kategóriájában legjobb világítástechnika
- Fenntartható 3D nyomtatással készült

Applications

- Divatáru-kereskedelem
- Üzletek
- Vendéglátás
- Irodák

Szolgáltatások

- Gazdag szín- és textúraválaszték – Standard és igény szerinti kivitelben
- Különböző fényreceptek közül választhat – 3000K, 4000K, prémium fehér
- Széles sugárzási szögválaszték
- Kollimátoros optika opció a precíz nyalábvezérléshez
- Hatásfok: akár 143 lm/w


- Választható CRI80 vagy CRI90
- Fényáram: 1200–2700 lumen
- Különböző előtét-lehetőségek – nem szabályozható/DIA (Dali Interact fényerő-szabályozás)/WIA (vezeték nélküli Interact fényerő-szabályozás)
- Élettartam: 100 000 óra* L80 szinten, 25 °C környezeti hőmérsékleten

Versions



D65-SPOT-R-T102-
SHADE-BK402-RING-
BS410-A

Méretezett rajza



TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN

Általános információ

Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Szervizcímke	Igen

Technikai adatok

Fényáram	1 681 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	121 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>90
Az optika típusa	Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Teljesítményfelvétel	13,9 W
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Ház színe	Szatén zsálya
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	–
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C


Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.374, 0.364) SDCM <2

Termékadatok

Termékcsalád kódja	TCAT65 [TCAT65]
--------------------	-----------------

Polar normal diagrams



TCAT65I - 910505104888