



Accent Track D90 – Klasszikus és környezetbarát kiemelő fényforrás

A klasszikus és környezetbarát, testre szabható csavarral rendelkező Accent Track D90 kiemelő fényforrás 90 mm átmérőjű, és üzlethelyiségei hangulatának fokozására tervezték. Beépített zsanérjának és sokoldalú funkcióinak köszönhetően ez az energiatakarékos lámpa kiemelkedő teljesítményt nyújt. Az olyan káprázásgátló kiegészítőkkel, mint a méhsejtrács, fényterelő és csőr, tökéletes vizuális kényelmet érhet el. Válasszon a fényreceptek, sugárzási szögek, meghajtóopciók és textúrák széles választékából. A ház és az előlap 8 színváltozatban kapható, így bármilyen környezetbe tökéletesen illeszkedik. A spotlámpa legalább 65%-ban újrahasznosított polikarbonátból készült nyomtatott alkatrészeket és 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült hűtőbordát tartalmaz, így nemcsak stílusos, de környezettudatos is. Nagy hatásfokának köszönhetően ez a lámpa tökéletes kiskereskedelmi alkalmazásokhoz, például élelmiszer-kiskereskedelemhez, autószalonokhoz és elektronikai üzletekhez. Világítsa meg terét, miközben csökkenti az energiaköltségeket és a CO₂-kibocsátást az Accent Track D90 segítségével.

Előnyök

- Körforgásos tervezés
- Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít
- Egyenletes és kategóriájában legjobb világítástechnika
- Fenntartható 3D nyomtatással készült
- Ultra hatékony

Applications

- Üzletek
- Áruházak
- Divatáru-kereskedelem
- Irodák

Szolgáltatások

- A ház és elülső gyűrű gazdag színválasztéka
- 2 különböző hosszúság
- Különböző kiskereskedelmi fényreceptek közül választhat – 2700K-4000K, Premium White, Premium Color, étel- és húsmegvilágítás

Versions




Accent Track D90-
TCAT90-27S-PW930-PSU-
MB-T102-WH481

- Széles sugárzási szögválaszték
- Választható CRI80, CRI90
- Lumen: 2000 – 4900 lumen
- Különböző előtét-lehetőségek – nem szabályozható/DIA (Dali Interact fényerő-szabályozás)/DIA-VLC (DALI Interact beltéri navigációval)/WIA (vezeték nélküli Interact fényerő-szabályozás)
- Káprázásgátló kiegészítők – méhsejtrács. Fényterelő, csőr
- Fényáram-fennmaradás (EN-IEC 62722-2-1) átlagos hasznos élettartam mellett: 100 000 óra*, L80-ig 25°C Ta hőmérsékleten

Méretezett rajza

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
			NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	171
	49S	PW930		162
DIA	All			251
DIA-VLC				253
WIA				224



Flux	CCT	B (mm)
27S	FMT/Rose/FR	126
39S	FR/pc930	149
49S		

TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481

Általános információ

Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen

Technikai adatok

Fényáram	2 800 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	133 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>90
Az optika típusa	Sugárzási szög 24°

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	21 W
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Ház színe	Fehér – RAL 9003
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	–
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.422, 0.386) SDCM <2