



Accent félig süllyesztett D65 lámpa – Hogy kiemelje azt, ami igazán számít

Az Accent félig süllyesztett D65 tökéletes világítási megoldás mindazok számára, akik energiatakarékos, sokoldalú és fenntartható világítást keresnek. A legújabb LED technológiával tervezett, innovatív projektor páratlan fényerőt és tisztaságot biztosít, így tökéletes választás számos alkalmazáshoz, beleértve a divatüzleteket, a vendéglátóhelyeket és a lakótereket. Sokféle választható sugárzási szögével és színhőmérsékletével az Accent Semi-Recessed D65 páratlan sokoldalúságot kínál. Különböző kivágási méretekkel is rendelkezik, így ideális felújítási projektekhez. Elegáns és modern kialakítása zökkenőmentesen integrálható bármilyen környezetbe, míg strapabíró konstrukciója hosszú távú teljesítményt biztosít. Az Accent Semi-Recessed D65 legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készült, a hűtőbordája pedig 85%-ban újrahasznosított alumíniumból, így rendkívül fenntartható világítási megoldás. Körforgásos kialakításának köszönhetően fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható, biztosítva, hogy évekig kitartson. Frissítse világítási megoldását még ma az Accent félig süllyesztett D65 lámpával, és tapasztalja meg a különbséget, amelyet a kiváló minőség, a sokoldalúság és a fenntarthatóság jelenthet.

Előnyök

- Körforgásos tervezés
- Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít
- Egyenletes és kategóriájában legjobb világítástechnika
- Fenntartható 3D nyomtatással készült
- Perfectfit – Különböző kivágási méretek
- Tiszta mennyezet – Sín nélküli fénycső


Applications

- Divatáru-kereskedelem
- Üzletek
- Vendéglátás
- Irodák

Szolgáltatások


- Félig süllyesztett mennyezeti szerelés – 6 mennyezeti kivágási méretben kapható
- A ház és elülső gyűrű gazdag színválasztéka

Versions



Accent Semi Recessed
D65-TCATSR-20S-PC930-
PSU-E-CLM24-T204-
WH481-BS-68

Méretezett rajza



TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

- 5 textúralehetőség a fénycsőhöz
- Különböző fényreceptek közül választhat – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Széles sugárzási szögválaszték
- Optikai opciók – Kollimátor / Reflektor
- Hatásfok: akár 138 lm/w
- Választható CRI80 vagy CRI90
- Fényáram: 1200–2700 lumen
- Különböző előtét-lehetőségek – nem szabályozható/DIA (Dali Interact fényerő-szabályozás)/WIA (vezeték nélküli Interact fényerő-szabályozás)
- Fényáram-fennmaradás (EN-IEC 62722-2-1) átlagos hasznos élettartam mellett: 100 000 óra*, L80-ig 25°C Ta hőmérsékleten

Általános információ

Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen

Technikai adatok

Fényáram	2 045 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	97 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>90
Az optika típusa	Sugárzási szög 24°

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	21,2 W
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Ház színe	Fehér – RAL 9003
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	–
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.422, 0.386) SDCM <2