




Puzzle Pendant – Moduláris világítástervezésben ölt formát

Moduláris világítástervezésben ölt formát. A Puzzle a teljesítményt, a fenntarthatóságot és a mérész vizuális nyelvet ötvözi egyetlen feltűnő moduláris koncepcióban. A függesztett lámpatest árnyékmentes, világító fényhatással, intelligens rendszerkészültséggel és modern esztétikával rendelkezik. A neves tervező, Florent Coirier tervezte, és a legmodernebb 3D nyomtatási technológiával keltette életre. A Puzzle új mércét állít fel a körforgásos világítástervezésben a 75%-ban újrahasznosított PET anyagokból készült nyomtatott alkatrészeivel. A 4 és 5 láb (~1,2 és ~1,5 méter) méretben bevezetett lineáris függőlámpa, a Puzzle tökéletesen illik irodai környezetbe. Irodai használatra alkalmas teljesítményt és lágy, zökkenőmentes ragyogást biztosít, amely fokozza a fókuszot és emeli a munkaterület dizájnját. Karcsú geometriája és rendszerbe építhető funkcionalitása olyan okossá teszi, mint amilyennek látszik.

Előnyök

- 75%-ban újrahasznosított PET anyagból
- Ragyogó fényhatás
- Folyamatos fényvonal
- Okosrendszer- és Interact-kompatibilis

Applications

- Irodák

Szolgáltatások

- Függesztett szerelés különböző tartozékokkal álmennyezetekhez és betonmennyezetekhez
- Egyedi fényhatás a dupla rétegben nyomtatott falnak és az átlátszó anyagnak köszönhetően
- Különböző fényreceptek: 3000K, 4000K, CRI 90+
- Megfelel az irodai szabványoknak
- Hatékonyság: akár 157 lm/w
- Méret: 4 láb és 5 láb


- Lumen: 4000 és 5000 lumen
- Előtét-lehetőségek – PSU (nem szabályozható)/DIA (Dali Interact fényerő-szabályozás)/WIA (vezeték nélküli Interact fényerő-szabályozás)/SIA (érzékelőre felkészített előtét)
- Fényáram-fennmaradás (EN-IEC62722-2-1) átlagos hasznos élettartam mellett: 72 000 óra L80-ig 25 °C Ta hőmérsékleten
- 75%-ban újrahasznosított PET anyagból nyomtatva
- Európában nyomtatva

Versions



Puzzle Linear-
TCPZLN_4FT_CL000T_40
S_940_SIA_U5_WB-
OC_SM2_WH481

Méretezett rajza



TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB-OCISM2WH481

Általános információ

Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen

Technikai adatok

Fényáram	3 935 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	146,9 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	≥90

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Teljesítményfelvétel	26,8 W
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen (jelenlét-/mozgásérzékelésre és nappali betakarításra vonatkozik)
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

Mechanika és tokozás

Ház színe	Átlátszó
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	–
CE jelölés	Igen
ENEC jel	–
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.382,0.378) SDCM<3

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
85326300	TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB-OCSM2WH481	Sugárzási szög 84° Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak