



Sima henger – Úgy tervezték, hogy kiemelkedjen a szokásosból

Ismerkedjen meg a Smooth Cylinder függesztett spotlámpával, amely fenntartható, stílusos és funkcionális módon tökéletesen illeszkedik bármilyen vendéglátóhelyi vagy lakókörnyezetbe. Az előlapi gyűrű és a ház szín- és textúraváltozatainak kombinációjával egyedi és luxus hatást érhet el. Ez a világítási megoldás különböző fényreceptekben kapható, hogy megfeleljen az Ön igényeinek, és méhsejt kiegészítővel rendelkezik a csökkentett káprázás és a jobb fényeloszlás érdekében. A Smooth Cylinder a Smooth termékcsalád része, legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készült, 3D nyomtatású házzal, valamint 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült hűtőbordával rendelkezik. Körforgásos kialakításának köszönhetően fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható, így fenntartható és hosszúan tartó világítási megoldást jelent. A Smooth család összes lámpatestje zökkenőmentesen csatlakoztatható intelligens rendszerekhez (pl. Interact) az egyszerű világításvezérlés és a további energiamegtakarítás érdekében.

Előnyök

- Körforgásos tervezés
- Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít
- Egyenletes és kategóriájában legjobb világítástechnika
- Fenntartható 3D nyomtatással készült

Applications

- Vendéglátás
- Divatáru-kereskedelem
- Üzletek
- Irodák

Szolgáltatások

- Három különböző rögzítési lehetőség (tökéletes illeszkedéssel) – Különböző telepítési igényekhez
- A ház és elülső gyűrű gazdag színválasztéka

Versions




Smooth Cylinder-
TCSCPS-15S-PW930-PSU-
CLM32-BS-BR-T430-295-
WH-WH

- Texturált elülső gyűrűk a luxushatásért
- Különböző fényreceptek közül választhat – 3000K, 4000K, Premium White és Premium Color
- Széles sugárzási szögválaszték
- Optikai opciók – Kollimátor / Reflektor
- Méhsejt – a tükröződés csökkentésére és a fény irányának szabályozására
- Hatásfok: akár 140 lm/W
- Választható CRI80 vagy CRI90
- Fényáram: 1000–2000 lumen
- Különböző előtét-lehetőségek – nem szabályozható/DIA (Dali Interact fényerő-szabályozás)/WIA (vezeték nélküli Interact fényerő-szabályozás)
- Fényáram-fennmaradás (EN-IEC 62722-2-1) átlagos hasznos élettartam mellett: 100 000 óra*, L80 értékig 25°C Ta hőmérsékleten

Méretezett rajza

Classified



TCSCPS 15S/PW930 PSUCLM32BSBRT430295WHWH

Általános információ

Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen

Technikai adatok

Fényáram	1 374 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	109 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>90
Az optika típusa	Sugárzási szög 32°

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	12,6 W
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Ház színe	Sárgaréz
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	–
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.422, 0.386) SDCM <2