



Signify myCreation Accent felületre szerelhető D65 lámpa – Hogy kiemelje, mi igazán számít

A négy különböző hosszúságban kapható, energiatakarékos Accent Surface Mounted D65 letisztult kialakítású, a ház és az elülső gyűrű színei kombinálhatók. Ez a könnyen telepíthető és intelligens rendszerekhez (pl. Interact) előkészített reflektorfény garantomlja, hogy kitűnjön a tömegből. A sugárzási szögek és színhőmérsékletek széles skálájával ez a világítási megoldás ideális divatüzletek, vendéglátóhelyek és lakóterek számára. Ráadásul a méhsejtrácsos káprázásgátló kiegészítő tökéletes vizuális kényelmet garantál ügyfelei vagy vendégei számára. Az Accent D65 család többi tagjához hasonlóan az Accent Surface Mounted D65 is legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biokörforgásos anyagokból készült 3D nyomtatott házzal, valamint 85%-ban újrahasznosított alumíniumból készült hűtőbordával büszkélkedhet. Körforgásos kialakítása nemcsak stílusos, de fejleszthető, újrafelhasználható, javítható és újrahasznosítható is, így valóban fenntartható világítási megoldást jelent.

Előnyök

- Körforgásos tervezés
- Minden hangsúlyos világítási igényt kielégít

- Egyenletes és kategóriájában legjobb világítástechnika
- Fenntartható 3D nyomtatással készült

Applications

- Divatáru-kereskedelem
- Üzletek
- Vendéglátás
- Irodák

Szolgáltatások

- Gazdag szín- és textúraválaszték – Standard és igény szerinti kivitelben
- 4 különböző hosszúság – az optikától és az előtét kiválasztásától függően
- A ház és elülső gyűrű gazdag színválasztéka
- Különböző fényreceptek közül választhat – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color


- Széles sugárzási szögválaszték
- Optikai opciók – Kollimátor / Reflektor
- Méhsejtrács – a káprázás csökkentésére és a fény irányának szabályozására Akár 147 lm/w hatásfok
- Választható CRI80 vagy CRI90
- Lumen: 800 – 1200 lumen
- Különböző előtét-lehetőségek – nem szabályozható/DIA (Dali Interact fényerő-szabályozás)/WIA (vezeték nélküli Interact fényerő-szabályozás)
- Fényáram-fennmaradás (EN-IEC 62722-2-1) átlagos hasznos élettartam mellett: 100 000 óra*, L80-ig 25°C Ta hőmérsékleten

Versions



Accent Surface Mounted
D65-TCSM65-10S-830-
DIA-HMB-FG-T102-
BK482-BS

Méretezett rajza



TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS

Általános információ

Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen

Technikai adatok

Fényáram	1 100 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	131 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	>80
Az optika típusa	Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Teljesítményfelvétel	8,5 W
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	DALI
---------------	------

Mechanika és tokozás

Ház színe	Fekete (RAL 9004)
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés	–
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 – +35 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.434, 0.403) SDCM <2

