



Gleam Hanglamp – Wit

Ervaar de betoverende gloed van Gleam, een hanglamp met een gloeilamp als lichtbron, ontworpen door Sebastian Bergne. Met een unieke zevenhoekige look kun je kiezen uit het bolvormige ontwerp voor een gedurfd, dimensionaal effect, of het platte ontwerp voor strakke verfijning. Verkrijgbaar in drie maten, elk ontwerp sluit aan bij de 3D-printstructuur voor een naadloze esthetiek. Daarnaast zijn de geprinte onderdelen gemaakt van ISCC Plus gecertificeerd biocirculair materiaal, waardoor ze een milieubewuste keuze zijn. Of je nu een gezellige sfeer in huis wilt creëren of een uniek kenmerk wilt toevoegen aan je horecagelegenheid, Gleam is de perfecte toevoeging.

Voordelen

- Circulair ontwerp
- Laag gewicht en gemakkelijk te installeren
- Duurzaam 3D-geprint
- Geschikt voor verschillende projectbehoeften

Applications

- Hotels, cafés, restaurants
- Woningen

Kenmerken

- Ontworpen door de gerenommeerde ontwerper Sebastian Bergne.
- Opvallend ontwerp geïnspireerd door de zevenhoek
- Verkrijgbaar in twee stijlen:
 - Opgeblazen (gedurfde, ruimtelijke uitstraling)
 - Afgeplat (strak, verfijnde look)
- Aangeboden in drie verschillende maten
- Lichtbron: E27 LED-lamp (niet inbegrepen)
- Vermogen: geschikt voor E27-lampen tot maximaal 8W

Versions



Gleam One Large



Gleam One Small



Gleam Two Small



Gleam One Medium



Gleam Two Medium




Gleam Two Large


Maatschets




DL GL2S PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK




DL GL1M PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK




DL GL1L PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK



DL GL2M PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK



DL GL2L PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK



DL GL1S PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
CE-markering	Ja