



Accent Track D90 – Een klassieke en milieuvriendelijke accentverlichting

De Accent Track D90, een klassieke en milieuvriendelijke accentverlichting met een aanpasbare twist, is ontworpen om je winkelruimtes te verbeteren met een diameter van 90 mm. Met een geïntegreerd scharnier en veelzijdige functies biedt deze energiezuinige lamp uitstekende prestaties. Met verblindingsaccessoires zoals Honeycomb, Barndoor en Snoot kun je perfect visueel comfort bereiken. Kies uit een breed scala aan lichtrecepten, stralingshoeken, driveropties en texturen. Verkrijgbaar in 8 kleurvarianten voor de behuizing en de frontring, past hij naadloos in elke omgeving. De spot bevat geprinte onderdelen die gemaakt zijn van ten minste 65% gerecycled polycarbonaat en 85% gerecycled aluminium voor het koellichaam, waardoor het niet alleen stijlvol maar ook milieubewust is. Dankzij de hoge efficiëntie is deze lamp perfect voor toepassingen in de detailhandel, zoals supermarkten, autoshowrooms en elektronikawinkels. Verlicht je ruimte en verminder tegelijkertijd je energiekosten en CO₂-uitstoot met de Accent Track D90.

Voordelen

- Circulair ontwerp
- Voldoet aan alle behoeften op het gebied van accentverlichting
- Consistente en toonaangevende verlichtingstechnologie
- Duurzaam 3D-geprint
- Ultra-efficiënt

Applications

- Winkels
- Supermarkten
- Modewinkels en kledingzaken
- Kantoren

Kenmerken

- Rijk palet aan behuizing- en frontringkleuren
- 2 verschillende lengtes
- Verschillende winkelverlichtingsrecepten om uit te kiezen - 2700K-4000K, Premium wit, Premium kleur, Voedsel- en vleesrecept

Versions




Accent Track D90-
TCAT90-27S-PW930-PSU-
MB-T102-WH481

- Ruime keuze aan stralingshoeken
- Optie voor CRI80, CRI90
- Lumen: 2000 - 4900 lumen
- Verschillende driveropties - Niet-dimmend / DIA (Dali Interact Dimmen / DIA-VLC (DALI met Interact indoor navigatie) / WIA (Draadloos Interact Dimmen)
- Verblindingsaccessoires - Honeycomb. Barndoor, Snoot
- Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij gemiddelde gebruiksduur: 100.000 uur* tot L80 @ 25°C Ta

Maatschets

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU				158
	20S	840	HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V	171
	49S	PW930	NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	162
DIA				251
DIA-VLC			All	253
WIA				224



Flux	CCT	B (mm)
27S	FMT/Rose/FR	126
39S	FR/pc930	149
49S		

TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481

Algemene informatie

Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja

Gegevens lichttechniek

Lichtstroom	2.800 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	133 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>90
Optiektype	Bundelhoek 24°

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Energieverbruik	21 W
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Kleur behuizing	Wit RAL 9003
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.422, 0.386) SDCM <2