



Aksentsylinder D65 – Spotlight som sørger for at du skiller deg ut

Energieffektiv, med tre forskjellige monteringsalternativer og et elegant design der fargen på huset og frontringen kan blandes og matches, er Accent Cylinder D65 en spotlight som sørger for at du skiller deg ut. Denne belysningsløsningen tilbyr et bredt spekter av strålevinkler og fargetemperaturer, og er ideell for motebutikker, hotell- og restaurantbransjen og boliger. I tillegg garanterer honeycomb-blendingstilbehøret perfekt visuell komfort for kundene eller gjestene dine. I likhet med andre produkter i Accent D65-serien har Accent Cylinder D65 en 3D-trykt innfatning laget av minst 65 % resirkulert eller biosirkulært materiale og en kjøleribbe laget av 85 % resirkulert aluminium. Den sirkulære designen er ikke bare stilig, men også oppgraderbar, gjenbrukbar, servicevennlig og resirkulerbar, noe som gjør den til en virkelig bærekraftig belysningsløsning.

Fordeler

- Sirkulær design
- Oppfyller alle behov for aksentbelysning
- Konsekvent og førsteklasses belysningsteknologi
- Bærekraftig 3D-printet

Applications

- Motebutikker
- Detaljhandel
- Hotell, restaurant og catering
- Kontorer

Funksjoner

- Rikt utvalg av farger og teksturer i innfatninger – standard og på forespørsel
- Ulike lysoppskrifter å velge mellom – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
- Bredt utvalg av strålevinkler å velge mellom
- Mulighet for kollimatoroptikk for presis strålekontroll


- Effektivitet opptil 151 lm/w
- Alternativ for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 1200 – 2700 Lumen
- Ulike driveralternativer – uten dimming / DIA (Dali Interact-dimming / WIA (trådløs Interact-dimming)
- Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid: 100 000 timer* til L80 ved 25 °C Ta"

Versions



Accent Cylinder D65-
TCPT65-27S-PW930-WIA-
HMB-T302-BS-BK-280

Målskisse



Driver Type	A
PSU	107
DIA	238
WIA	224

TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	2 583 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	117 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Optikktype	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 Hz
Effektforbruk	22,2 W
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Trådløs dimming
------------	-----------------

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Messing
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.422, 0.386) SDCM <2