



Accent Wall D65 – for å fremheve det som virkelig betyr noe

Accent Wall D65 er en svært energieffektiv veggglampe som er tilgjengelig i to varianter: lyser opp/ned eller kun lyser ned. Vegglampen tilbyr en rekke farger og teksturer som kan kombineres for å passe til bruksområder innen mote-, hotell- og boligbransjen. Accent Wall D65 er en del av Accent D65-familien og har et 3D-printet hus laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer og en kjøleribbe av 85 % resirkulert aluminium. Sirkulær design gjør at den kan oppgraderes, gjenbrukes, vedlikeholdes og resirkuleres, noe som gjør den til en bærekraftig belysningsløsning. I tillegg kan alle lysarmatur i Accent D65-serien sømløst kobles til smartsystemer (f.eks. Interact) for enkel lysstyring og ytterligere energibesparelser.

Fordeler

- Sirkulær design
- Oppfyller alle behov for aksentbelysning
- Konsekvent og førsteklasses belysningsteknologi
- Bærekraftig 3D-printet

Applications

- Motebutikker
- Detaljhandel
- Hotell, restaurant og catering
- Kontorer

Funksjoner

- Rikt utvalg av farger og teksturer i innfatninger – standard og på forespørsel
- Veggmontering med intern driver
- Alternativ for opp/ned-lys ELLER ned-lys
- Ulike lysoppskrifter å velge mellom – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color


- Bredt utvalg av strålevinkler å velge mellom
- Effektivitet opp til 130 lm/W
- Alternativ for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 800 – 2400 lumen
- Ulike driveralternativer – uten dimming / DIA (Dali Interact-dimming / WIA (trådløs Interact-dimming)
- Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid: 100 000 timer* til L80 ved 25 °C Ta"

Versions



Accent Wall D65-
TC65L2-8S-PW930-PSU-
HMB-FG-T102-BZ410

Målskisse



TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	1 599 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	118 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Optikktype	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 Hz
Effektforbruk	13,6 W
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Bronse
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.422, 0.386) SDCM <2