

Enkel oppgradering av downlights – passer alle utskjæringer fra 150–280 mm

Forvandle dine renoveringsprosjekter med GreenSpace! Si farvel til kostbare og tidkrevende adapterringer – våre allsidige downlights passer sømløst til nesten alle utskjæringer. Nyt tilpassede belysningsspesifikasjoner, nødalternativer og et bredt utvalg av kabler og kontakter. Sømløs tilkobling tilbys gjennom integrerte sensorer for dagslyskontroll og tilstedeværelsesdeteksjon. GreenSpace sikrer enkle oppgraderinger, service og resirkulering gjennom sitt sirkulære design, og bruker 75 % biosirkulære materialer til armaturhus og ramme. Smart, effektiv og miljøvennlig – din perfekte renoveringsløsning!

Fordeler

- Enkel én-til-én-erstatning for enhver utskjæring fra 150–280 mm
- Tids- og kostnadsbesparelser – ingen adapterringer er nødvendig
- Kort tilbakebetalingstid – betydelige strømbesparelser og lang levetid
- Alltid en løsning for renoveringsprosjektet ditt – et rikt utvalg av spesifikasjoner
- Unike lysopplevelser – mykt lys for spesielle steder

Applications

- Kontor
- Utdanning

- Helsevesen
- Flyplasser
- Kjøpesentre

Funksjoner

- 27 størrelser som dekker hull fra 150 mm til 280 mm
- Ekstra bred list – som dekker 15 mm rundt utskjæringen for å skjule takskader
- Finnes i varianter fra 700 til 5000 lumen, egnet for alt fra toaletter til atrier
- Bredt utvalg av ramme-farger og optikk som matcher interiøret
- IP54-versjon med frontdeksel er tilgjengelig
- Rask installasjon takket være et bredt utvalg av tilkoblinger og kabler.

- Alternativer for 830, 840, 930, 940 og tunable white

- Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid: 100 000 timer, L90 @ 25°C Ta.
- Versjoner med konstant lysutgang (CLO): 100 000 timer, L100 @ 25°C Ta.

Versions

TCGSRR 200 20S/930 OC
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image



TCGSRR 200 20S/930 C
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image




TCGSRR 200 20S/940 C
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image



TCGSRR 200 20S/940 OC
PCC SIA-E U4 WH EW -
product standard image



Målskisse



TCGSRR 200 20S/930 OC PCC SIA-E U4 WH EW

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Forkobling	-

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Antall lyskilder	1
Optikktype	Speil med høy glans

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	15,1 W
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Grå
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	10 %
----------------------------------	------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)
910505105033	TCGSRR 200 20S/930 OC PCC SIA-E U4 WH EW	1 444 lm	3000 K	96 lm/W
910505105035	TCGSRR 200 20S/930 C PCC SIA-E U4 WH EW	1 552 lm	3000 K	103 lm/W
910505105036	TCGSRR 200 20S/940 C PCC SIA-E U4 WH EW	1 606 lm	4000 K	107 lm/W
910505105034	TCGSRR 200 20S/940 OC PCC SIA-E U4 WH EW	149 lm	4000 K	99 lm/W

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
910505105033	TCGSRR 200 20S/930 OC PCC SIA-E U4 WH EW	(0.44, 0.40) SDCM<3
910505105035	TCGSRR 200 20S/930 C PCC SIA-E U4 WH EW	(0.44, 0.40) SDCM<3
910505105036	TCGSRR 200 20S/940 C PCC SIA-E U4 WH EW	(0.38, 0.37) SDCM<3
910505105034	TCGSRR 200 20S/940 OC PCC SIA-E U4 WH EW	(0.38, 0.37) SDCM<3