




Puzzle Pendant – Tar form i modulær belysningsdesign

Tar form i modulær belysningsdesign. Puzzle blander ytelse, bærekraft og et dristig visuelt språk i ett slående modulært konsept. Pendelarmaturen har en skyggefri glødende lyseffekt, er smart systemklar og har moderne estetikk. Designet av den anerkjente designeren Florent Coirier og brakt til live gjennom banebrytende 3D-printingsteknologi. Puzzle setter en ny standard for sirkulær belysningsdesign med sine trykte deler laget av 75 % resirkulert PET-materiale. Puzzle lanseres i en lineær pendelstørrelse på 4 og 5 fot (~1,2 og ~1,5 meter), og passer perfekt for kontormiljøer. Den leverer kontorkompatibel ytelse og en myk, sømløs glød som forbedrer fokus og løfter arbeidsplassens design. Den elegante geometrien og systemklare funksjonaliteten gjør den like smart som den ser ut.

Fordeler

- 75 % resirkulert PET-materiale
- Glødende lyseffekt
- Kontinuerlig lyslinje
- Smartsystem og Interact-klar

Applications

- Kontorer

Funksjoner

- Pendelmontering med ulikt tilbehør for undertak og betongtak


- Unik lyseffekt på grunn av dobbelttrykt vegg og gjennomsiktig materiale
- Ulike lysoppskrifter: 3000K, 4000K, CRI 90+
- Overholder kontorstandarder
- Effektivitet: opptil 157 lm/w
- Størrelse: 4 fot og 5 fot
- Lumen: 4000 og 5000 lumen
- Driveralternativer: PSU (uten dimming) / DIA (Dali Interact-dimming) / WIA (trådløs Interact-dimming) / SIA (sensorklar driver)
- Lumenvedlikehold (EN-IEC62722-2-1) ved median levetid: 72 000 timer til L80 ved 25 °C Ta
- Trykt med 75 % resirkulert PET-materiale
- Trykt i Europa

Versions



Puzzle Linear-
TCPZLN_4FT_CL000T_40
S_940_SIA_U5_WB-
OC_SM2_WH481

Målskisse



TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB-OCSCM2WH481

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	3 935 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	146,9 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥90

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	26,8 W
Egnet for tilfeldig veksling	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Klar
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.382,0.378) SDCM<3

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Optikktype
910771148808	TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB-OCSM2WH481	Spredningsvinkel 84° Bredstrålet, overholder kontorstandarder

