



Smooth Cylinder – ekstraordinært design

Møt Smooth Cylinder, den ultimate pendelspoten som lar deg matche ethvert hotell- og boligmiljø perfekt på en bærekraftig, stilig og funksjonell måte. Kombiner alternativer av farge og tekstur for frontringen og innfatningen for en unik og luksuriøs effekt. Denne belysningsløsningen kommer i forskjellige lysinnstillinger som passer behovene dine, og tilbyr et perforert tilbehør for redusert gjenskinn og bedre lysfordeling. Smooth Cylinder er en del av Smooth-familien med et 3D-printet hus laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer og en kjøleribbe av 85 % resirkulert aluminium. Den sirkulære designen gjør den oppgraderbar, gjenbrukbar, servicevennlig og resirkulerbar, noe som gjør den til en bærekraftig og langvarig belysningsløsning. I tillegg kan alle lysarmatur i Smooth-serien sømløst kobles til smartsystemer (f.eks. Interact) for enkel lysstyring og ytterligere energibesparelser.

Fordeler

- Sirkulær design
- Oppfyller alle behov for aksentbelysning
- Konsekvent og førsteklasses belysningsteknologi
- Bærekraftig 3D-printet

Applications

- Hotell, restaurant og catering
- Motebutikker
- Detaljhandel
- Kontorer

Funksjoner

- Tre forskjellige monteringsalternativer (med perfekt passform) – For ulike installasjonsbehov
- Rikt utvalg av farger på innfatninger og frontringer
- Teksturerte frontringer for en luksuriøs effekt
- Ulike lysoppskrifter å velge mellom – 3000K, 4000K, Premium White og PremiumColor
- Bredt utvalg av strålevinkler å velge mellom
- Alternativer for optikk – kollimator / reflektor

- Honeycomb – for å redusere gjenskinn og kontrollere lysretningen
- Effektivitet opp til 140 lm/W
- Alternativ for CRI80 eller CRI90
- Lumen: 1000–2000 lumen
- Ulike driveralternativer – uten dimming / DIA (Dali Interact-dimming / WIA (trådløs Interact-dimming)
- Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid: 100 000 timer* til L80 ved 25 °C Ta"


Versions



Smooth Cylinder-
TCSCPS-15S-PW930-PSU-
CLM32-BS-BR-T430-295-
WH-WH

Målskisse

Classified



TCSCPS 15S/PW930 PSUCLM32BSBRT430295WHWH

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	1 374 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	109 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Optikktype	Spredningsvinkel 32°

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 Hz
Effektforbruk	12,6 W
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Messing
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.422, 0.386) SDCM <2