



Czas na wymianę konwencjonalnego oświetlenia na LumiStreet gen2

Coraz więcej miast przeprowadza modernizację konwencjonalnych instalacji oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem energooszczędnej technologii LED. Robią to, dysponując coraz mniejszymi budżetami. W związku z tym wyzwaniem została opracowana nowa generacja opraw LumiStreet, która stanowi doskonałe rozwiązanie jako bezpośredni zamiennik konwencjonalnego oświetlenia. Oprawa LumiStreet gen2 realizuje ten cel, zapewniając efektywność, niski całkowity koszt użytkowania oraz łatwość instalacji i konserwacji. System identyfikacji QR ServiceTag zapewnia łatwość instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) ułatwia przyszłą modernizację i zapewnia łączność ze sterowaniem oświetleniem i aplikacjami, takimi jak Interact City.

Korzyści

- Ekonomiczna alternatywa LED dla konwencjonalnego oświetlenia ulicznego
- Zapewnia wysoką sprawność i energooszczędność
- Wykonana z materiałów wysokiej jakości, co zapewnia dłuższy czas eksploatacji i mniejsze nakłady na konserwację

Applications

- Drogi ekspresowe, krajowe, wojewódzkie i lokalne
- Ulice miejskie, wiejskie i osiedlowe

Cechy

- Szeroki zakres zastosowań dzięki bogatej ofercie układów optycznych, regulowanemu strumieniowi świetlnemu i wygodnemu zaczepowi montażowemu
- Łatwa identyfikacja opraw dzięki aplikacji Philips Service tag
- Gotowość na przyszłe wyzwania dzięki gniazdu SR (System Ready)

- Wysoka efektywność i szeroki zakres zastosowań
- Oprawa posiada także specjalne temperatury barwowe światła zapewniające wsparcie w: 1) zachowaniu optymalnych warunków ekosystemu dla nietoperzy, 2) zachowaniu zaciemnionego nieba w nocy i zmniejszeniu zanieczyszczenia światłem.

Wersje



UniStreet LumiStreet gen2 Nano



LumiStreet/UniStreet gen2 Mini



LumiStreet/UniStreet gen2 Medium



UniStreet LumiStreet gen2 Nano with Zhaga sockets





LumiStreet/UniStreet gen2 Large





LumiStreet/UniStreet gen2 Micro


Rysunki techniczne




BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S




BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S



BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S



BGP291 LED49-4S/730 II DM32 GR-10714 MSP



BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P

Więcej o produkcie



UniStreet LumiStreet gen2
Nano top side view with
Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen
2



UniStreet_LumiStreet_gen
2



UniStreet LumiStreet gen2
Nano profile view



UniStreet gen2 spigot regulation



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet_LumiStreet_gen2



UniStreet LumiStreet gen2 Nano spigot view



Bottom view for spigot regulation and screw



UniStreet LumiStreet gen2
Nano spigot view



UniStreet LumiStreet gen2
Nano profile view with
Zhaga sockets



UniStreet_LumiStreet_gen
2



UniStreet LumiStreet gen2
Nano top view



UniStreet LumiStreet gen2
Nano bottom view



UniStreet_LumiStreet_gen
2



UniStreet LumiStreet gen2
Nano bottom view with
louvre



UniStreet LumiStreet gen2
Nano gear compartment



UniStreet LumiStreet gen2
Nano gear compartment



UniStreet_LumiStreet_gen
2



Informacje ogólne

Wymienne źródło światła	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Service Tag	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Sprawność świetlna w górę	0
---------------------------	---

Układy sterowania i ściemnianie

Maksymalny poziom przyciemnienia	0% (cyfrowe)
----------------------------------	--------------

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Szary
Kod stopnia ochrony	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°
Typ klosza	Szyba płaska

Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenie palności	Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Tak

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0,5 %
--	-------

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego	Kod rodziny lamp
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	1 jednostka	LED50

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego	Kod rodziny lamp
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	1 jednostka	LED50
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	1 jednostka	LED50
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	1 jednostka	LED50
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED20
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED40
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED50
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED60
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	1 jednostka	LED50
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	1 jednostka	LED49
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	1 jednostka	LED99
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	1 jednostka	LED120
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	1 jednostka	LED18
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	1 jednostka	LED22
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED34
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED60
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED80
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED100
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED120
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	1 jednostka	LED120
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	1 jednostka	LED85
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	1 jednostka	LED85
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	1 jednostka	LED120
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	1 jednostka	LED75
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	1 jednostka	LED49
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	1 jednostka	LED99
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	1 jednostka	LED75
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	1 jednostka	LED85
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED49
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 jednostka	LED74
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	1 jednostka	LED94
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	1 jednostka	LED109
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	1 jednostka	LED120
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	1 jednostka	LED51
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	1 jednostka	LED99
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	1 jednostka	LED75
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	1 jednostka	LED51
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED65
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	1 jednostka	LED119
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 jednostka	LED54
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 jednostka	LED64

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego	Kod rodziny lamp
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 jednostka	LED45
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 jednostka	LED45
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 jednostka	LED35
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 jednostka	LED35
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	1 jednostka	LED70
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	1 jednostka	LED80
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	1 jednostka	LED70
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	1 jednostka	LED120
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	1 jednostka	LED149
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	1 jednostka	LED120
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	1 jednostka	LED240
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	1 jednostka	LED240
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED100
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED139
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED180
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED240
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	1 jednostka	LED170
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	1 jednostka	LED240
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED149
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	1 jednostka	LED139
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED149
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	1 jednostka	LED149
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	1 jednostka	LED149
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	1 jednostka	LED139
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED84
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED149
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED109
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 jednostka	LED80
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	1 jednostka	LED100
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	1 jednostka	LED120
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	1 jednostka	LED149
70790000	BGP293 LED220-4S/730 II DM32 GR-10714 MS	1 jednostka	LED220
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	1 jednostka	LED50
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	1 jednostka	LED50
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	1 jednostka	LED50
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	2 jednostki	LED340
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	2 jednostki	LED340
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	1 jednostka	LED39
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	1 jednostka	LED50
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	1 jednostka	LED50

Order Code	Full Product Name	Liczba sztuk osprzętu zasilającego	Kod rodziny lamp
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	1 jednostka	LED8
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED20
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED40
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED50
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	1 jednostka	LED64
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	1 jednostka	LED45
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	1 jednostka	LED64
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	1 jednostka	LED44
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	1 jednostka	LED34
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	1 jednostka	LED34
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	1 jednostka	LED34
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	1 jednostka	LED34
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	1 jednostka	LED44
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	1 jednostka	LED44
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	1 jednostka	LED44
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	1 jednostka	LED44
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	1 jednostka	LED51
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	1 jednostka	LED51
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 jednostka	LED20
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 jednostka	LED25
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 jednostka	LED35
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 jednostka	LED45
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	1 jednostka	LED45
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	1 jednostka	LED54
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 jednostka	LED20
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 jednostka	LED25
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 jednostka	LED35
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	1 jednostka	LED45
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	1 jednostka	LED45
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	1 jednostka	LED60
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	1 jednostka	LED25
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	1 jednostka	LED35
70788700	BGP291 LED49-4S/730 II DM32 GR-10714 MSP	1 jednostka	LED49

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetle- niowej	Barwa źródła światła	Strumień Świetlny	Wskaźnik oddawa- nia barw (CRI)	Typ optyki zewnętrznej	Skorelo- wana tempe- ratura barwowa (Nom)
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740 neutralna biel	4 100 lm	70	Średni rozsył 10	4000 K
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740 neutralna biel	4 100 lm	70	Średni rozsył 10	4000 K
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740 neutralna biel	4 100 lm	70	Średni rozsył 10	4000 K
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740 neutralna biel	4 100 lm	70	Średni rozsył 10	4000 K
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	730 barwa ciepło-biała	1 700 lm	70	Średni rozsył 50	3000 K
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	730 barwa ciepło-biała	3 320 lm	70	Średni rozsył 50	3000 K
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	730 barwa ciepło-biała	4 000 lm	70	Średni rozsył 50	3000 K
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	730 barwa ciepło-biała	4 620 lm	70	Średni rozsył 50	3000 K
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	53° x 71°	730 barwa ciepło-biała	4 000 lm	70	Średni rozsył 12	3000 K
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	4 263 lm	70	Bardzo szeroki rozsył 10	4000 K
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	8 600 lm	70	Bardzo szeroki rozsył 10	4000 K
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	10 200 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	1 584 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	1 936 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	2 992 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	5 220 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	6 960 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	8 600 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	10 200 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	10 200 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	7 482 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetle- niowej	Barwa źródła światła	Strumień Świetlny	Wskaźnik oddawa- nia barw (CRI)	Typ optyki zewnętrznej	Skorelo- wana tempe- ratura barwowa (Nom)
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	7 482 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	10 200 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	6 612 lm	70	Bardzo szeroki rozsył 10	4000 K
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	4 263 lm	70	Bardzo szeroki rozsył 10	4000 K
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	8 600 lm	70	Bardzo szeroki rozsył 10	4000 K
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	6 612 lm	70	Bardzo szeroki rozsył 10	4000 K
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	157° - 33° x 55°	740 neutralna biel	7 482 lm	70	Średni rozsył 10	4000 K
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	4 263 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	6 264 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	7 740 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	157° - 33° x 55°	740 neutralna biel	9 460 lm	70	Średni rozsył 10	4000 K
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	9 890 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	4 524 lm	70	Bardzo szeroki rozsył 10	4000 K
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	8 600 lm	70	Bardzo szeroki rozsył 10	4000 K
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	6 612 lm	70	Bardzo szeroki rozsył 10	4000 K
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	4 524 lm	70	Bardzo szeroki rozsył 10	4000 K
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	5 742 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	9 890 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	4 524 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	5 394 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetle- niowej	Barwa źródła światła	Strumień Świetlny	Wskaźnik oddawa- nia barw (CRI)	Typ optyki zewnętrznej	Skorelo- wana tempe- ratura barwowa (Nom)
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	830 barwa ciepło-biała	3 741 lm	80	Średni rozsył 11	3000 K
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	3 828 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	830 barwa ciepło-biała	2 958 lm	80	Średni rozsył 11	3000 K
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	2 992 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	6 090 lm	70	Bardzo szeroki rozsył 10	4000 K
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	6 960 lm	70	Bardzo szeroki rozsył 10	4000 K
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	6 090 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	10 200 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	53° x 71°	740 neutralna biel	12 900 lm	70	Średni rozsył 12	4000 K
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	10 440 lm	70	Bardzo szeroki rozsył 10	4000 K
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	20 160 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	20 160 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	8 800 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	12 180 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	15 300 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	20 160 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	14 620 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	20 160 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	12 900 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	12 180 lm	70	Bardzo szeroki rozsył 10	4000 K

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetle- niowej	Barwa źródła światła	Strumień Świetlny	Wskaźnik oddawa- nia barw (CRI)	Typ optyki zewnętrznej	Skorelo- wana tempe- ratura barwowa (Nom)
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	12 900 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	12 900 lm	70	Bardzo szeroki rozsył 10	4000 K
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	61° x 150°	740 neutralna biel	12 900 lm	70	Szeroki rozsył 10	4000 K
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	157° - 33° x 55°	740 neutralna biel	12 180 lm	70	Średni rozsył 10	4000 K
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	7 392 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	12 900 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	9 680 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	6 864 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	8 448 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	10 005 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	12 470 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
70790000	BGP293 LED220-4S/730 II DM32 GR-10714 MS	149° - 10° x 57°	730 barwa ciepło-biała	18 690 lm	70	Średni rozsył 32	3000 K
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	157° - 33° x 55°	740 neutralna biel	4 100 lm	70	Średni rozsył 10	4000 K
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	157° - 33° x 55°	740 neutralna biel	4 100 lm	70	Średni rozsył 10	4000 K
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	149° - 10° x 57°	730 barwa ciepło-biała	4 000 lm	70	Średni rozsył 32	3000 K
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	29 240 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	29 240 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	3 432 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	4 350 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	4 350 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	712 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	1 760 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetle- niowej	Barwa źródła światła	Strumień Świetlny	Wskaźnik oddawa- nia barw (CRI)	Typ optyki zewnętrznej	Skorelo- wana tempe- ratura barwowa (Nom)
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	3 520 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	4 350 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	154° - 31° x 54°	740 neutralna biel	5 504 lm	70	Średni rozsył 50	4000 K
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	3 960 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	5 504 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	152° - 24° x 66°	740 neutralna biel	3 784 lm	70	Szeroki rozsył 50	4000 K
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	2 904 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	2 904 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	830 barwa ciepło-biała	2 904 lm	80	Średni rozsył 11	3000 K
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	830 barwa ciepło-biała	2 904 lm	80	Średni rozsył 11	3000 K
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	3 784 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	3 784 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	830 barwa ciepło-biała	3 741 lm	80	Średni rozsył 11	3000 K
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	830 barwa ciepło-biała	3 741 lm	80	Średni rozsył 11	3000 K
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	4 350 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	4 350 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	1 716 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	830 barwa ciepło-biała	2 112 lm	80	Średni rozsył 11	3000 K
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	2 992 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	3 872 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	3 872 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	4 524 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetle- niowej	Barwa źródła światła	Strumień Świetlny	Wskaźnik oddawa- nia barw (CRI)	Typ optyki zewnętrznej	Skorelo- wana tempe- ratura barwowa (Nom)
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	830 barwa ciepło-biała	1 716 lm	80	Średni rozsył 11	3000 K
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	2 112 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	830 barwa ciepło-biała	2 992 lm	80	Średni rozsył 11	3000 K
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	160° - 42° x 54°	830 barwa ciepło-biała	3 741 lm	80	Średni rozsył 11	3000 K
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	3 960 lm	70	Bardzo szeroki rozsył 10	4000 K
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	150° - 43° x 67°	740 neutralna biel	5 220 lm	70	Bardzo szeroki rozsył 10	4000 K
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	2 200 lm	70	Średni rozsył 32	4000 K
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	160° - 42° x 54°	740 neutralna biel	3 080 lm	70	Średni rozsył 11	4000 K
70788700	BGP291 LED49-4S/730 II DM32 GR-10714 MSP	149° - 10° x 57°	730 barwa ciepło-biała	4 320 lm	70	Średni rozsył 32	3000 K

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Zużycie energii
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	31 W
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	31 W
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	31 W
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	31 W
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	13 W
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	25,5 W
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	32,5 W
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	40 W
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	33 W

Order Code	Full Product Name	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Zużycie energii
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	29 W
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	60 W
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	70 W
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	11,2 W
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	13,6 W
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	20 W
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	36,5 W
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	47 W
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	61 W
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	70 W
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	70 W
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	50 W
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	50 W
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	70 W
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	44 W
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	29 W
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	60 W
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	44 W
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnego	50 W
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	29 W
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	42,5 W
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	56 W
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	63 W
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	70 W

Order Code	Full Product Name	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Zużycie energii
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	30,5 W
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	60 W
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	44 W
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	30,5 W
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	37,5 W
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	70 W
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	32 W
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	36,5 W
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	32 W
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	26,5 W
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	24,5 W
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	20,5 W
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	40,5 W
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	47 W
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	40,5 W
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	70 W
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnego	84 W
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	67 W
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	138 W
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnego	138 W
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	55 W
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	78 W
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	104 W
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	138 W

Order Code	Full Product Name	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Zużycie energii
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	98 W
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	138 W
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	84 W
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	78 W
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	84 W
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	84 W
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	84 W
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	78 W
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	46 W
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	84 W
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	60 W
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	44 W
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	55 W
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	67 W
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	84 W
70790000	BGP293 LED220-4S/730 II DM32 GR-10714 MS	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnego	132 W
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnego	31,5 W
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnego	31,5 W
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	33 W
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	186 W
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	186 W
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	23 W
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	30 W
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnego	30 W

Order Code	Full Product Name	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Zużycie energii
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	5,6 W
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	13,6 W
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	23,5 W
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	30 W
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	39 W
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	27 W
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	39 W
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	26 W
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	22 W
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	22 W
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	23,5 W
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	23,5 W
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	26 W
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	26 W
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	31,5 W
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	31,5 W
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	30,5 W
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	30,5 W
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	13,6 W
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	19 W
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	22,5 W
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	26,5 W
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	26,5 W
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	32 W

Order Code	Full Product Name	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)	Zużycie energii
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	14,8 W
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	15,6 W
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	24,5 W
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	32 W
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	27 W
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	36,5 W
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	15,8 W
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV dla trybu wspólnego	22,5 W
70788700	BGP291 LED49-4S/730 II DM32 GR-10714 MSP	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 10 kV dla trybu różnicowego i 10 kV dla trybu wspólnego	31,5 W

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	Tak
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	Tak
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Tak
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	Tak
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Tak
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Tak
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Tak
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	Tak
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	Nie
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Tak
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Tak
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	Nie
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	Tak
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	Tak
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	Nie
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	Nie
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Tak
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Tak
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	Tak
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	Tak
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Tak
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	Tak
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	Tak
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	Tak
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nie
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	Nie
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	Tak
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	Nie
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	Nie
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nie
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Tak
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Tak
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nie
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nie
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	Tak
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	Tak
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	Nie
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	Nie
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	Nie
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Tak
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	Nie
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	Nie
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	Nie
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Tak
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	Tak
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nie
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nie
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	Nie
70790000	BGP293 LED220-4S/730 II DM32 GR-10714 MS	Tak
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	Nie
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	Nie
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	Nie
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	Nie
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	Tak
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	Nie
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	Nie
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	Nie
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	Tak
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	Tak
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	Nie
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	Tak
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	Tak
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nie
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Tak
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Nie
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Tak
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nie
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Tak
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Nie
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Tak
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Nie
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Tak
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Nie
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	Nie
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	Nie
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	Tak
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	Tak
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nie
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	Nie
70788700	BGP291 LED49-4S/730 II DM32 GR-10714 MSP	Tak

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	IK08
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	IK08
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	IK08
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	IK08
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	IK08
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	IK08
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	IK09
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	IK09
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	IK09
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	IK09
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	IK09
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	IK09
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	IK09
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	IK09
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	IK09
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	IK09
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	IK09
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	IK09
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	IK09
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	IK09
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	IK09
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	IK09
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	IK09
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	IK09

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	IK09
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	IK09
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	IK09
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	IK09
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	IK09
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	IK09
70790000	BGP293 LED220-4S/730 II DM32 GR-10714 MS	IK09
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	IK08
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	IK08
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	IK08
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	IK09
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	IK09
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	IK09
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	IK09
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	IK09
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	IK09
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	IK09
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	IK09
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	IK09
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	IK09
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	IK09
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	IK09
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	IK09
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	IK09
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	IK09
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	IK09
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	IK09
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	IK09
70788700	BGP291 LED49-4S/730 II DM32 GR-10714 MSP	IK09

Dane techniczne produktu


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
62781900	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	BGP290
62782600	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 48/60S	BGP390
62784000	BGP290 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	BGP290
62785700	BGP390 LED50-1F/740 II DM10 48/60S	BGP390
76945800	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76946500	BGP290 LED40-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76947200	BGP290 LED50-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76948900	BGP290 LED60-1F/730 II DM50 D9 48/60S	BGP290
76949600	BGP290 LED50-1F/730 II DM12 SRTB 48/60S	BGP290
44936000	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
44943800	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
05876700	BGP292 LED120-4S/740 I DM11 48/60S	BGP292
06038800	BGP292 LED18-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP292
06039500	BGP292 LED22-4S/740 I DM50 D948/60S	BGP292
06046300	BGP292 LED34-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
06047000	BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
06048700	BGP292 LED80-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
06049400	BGP292 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
07894900	BGP292 LED120-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
07905200	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/60S	BGP292
07906900	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	BGP292
07908300	BGP292 LED85-4S/740 II DM11 48/60S	BGP292
07923600	BGP392 LED120-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP392
07963200	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292
07964900	BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60	BGP292

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
07967000	BGP292 LED99-4S/740 II DX10 7024 D9 48/6	BGP292
07970000	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
07986100	BGP292 LED85-4S/740 I DM10 D9SRG10 48/60	BGP292
07987800	BGP292 LED49-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
07989200	BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
07995300	BGP292 LED94-4S/740 II DM11 CLO D9 48/60	BGP292
07999100	BGP292 LED109-4S/740 II DM10 7043 D9 48/	BGP292
10013800	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP292
10018300	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 P148/60S	BGP292
10031200	BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S	BGP292
10036700	BGP292 LED75-4S/740 I DX10 48/60S	BGP292
10038100	BGP292 LED51-4S/740 I DX10 48/60S	BGP292
10073200	BGP292 LED65-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP292
10117300	BGP292 LED119-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	BGP292
10163000	BGP292 LED54-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10164700	BGP292 LED64-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10175300	BGP292 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10193700	BGP292 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10197500	BGP292 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
10204000	BGP292 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP292
12560500	BGP292 LED70-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	BGP292
12561200	BGP292 LED80-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	BGP292
12564300	BGP292 LED70-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP292
12565000	BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP292
44937700	BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/	BGP293
44946900	BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6	BGP293
05877400	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S	BGP293
05889700	BGP293 LED240-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG1	BGP293
07896300	BGP293 LED100-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07897000	BGP293 LED139-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07898700	BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07899400	BGP293 LED240-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
07909000	BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S	BGP293
07928100	BGP393 LED240-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP393
07988500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
10024400	BGP293 LED139-4S/740 I DX10 48/60S	BGP293
10027500	BGP293 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
10032900	BGP293 LED149-4S/740 I DX10 48/60S	BGP293
10042800	BGP293 LED149-4S/740 II DW10 H07RN-F-2X1	BGP293
10054100	BGP293 LED139-4S/740 II DM10 48/60S	BGP293


Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
10058900	BGP293 LED84-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP293
10060200	BGP293 LED149-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP293
10074900	BGP293 LED109-4S/740 I DM50 D9 48/60S	BGP293
10165400	BGP293 LED80-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP293
10166100	BGP293 LED100-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP293
10167800	BGP293 LED120-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP293
10168500	BGP293 LED149-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1	BGP293
70790000	BGP293 LED220-4S/730 II DM32 GR-10714 MS	BGP293
62787100	BGP290 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	BGP290
62788800	BGP390 LED50-1F/740 I DM10 SRG10 SRT SRB	BGP390
76950200	BGP290 LED50-1F/730 II DM32 MSP SRTB48/6	BGP290
05878100	BGP294 LED340-4S/740 I DM11 48/60S PLS	BGP294
07933500	BGP394 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P	BGP394
44945200	BGP291 LED39-4S/740 II DM50 48/60S	BGP291
05875000	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S	BGP291
05887300	BGP291 LED50-4S/740 I DM11 SRT SRB SRG10	BGP291
06041800	BGP291 LED8-4S/740 II DM50 D948/60S	BGP291
06042500	BGP291 LED20-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
06043200	BGP291 LED40-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
06044900	BGP291 LED50-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
06045600	BGP291 LED64-4S/740 II DM50 D9 48/60S	BGP291
07912000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 48/60S	BGP291
07918200	BGP391 LED64-4S/740 II DM11 D9 48/60S	BGP391
10045900	BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/	BGP291
10120300	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10121000	BGP291 LED34-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10122700	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10123400	BGP291 LED34-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10124100	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10125800	BGP291 LED44-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10126500	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10127200	BGP291 LED44-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10128900	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	BGP291
10129600	BGP291 LED51-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	BGP291
10162300	BGP291 LED20-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10173900	BGP291 LED25-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10174600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10176000	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10187600	BGP291 LED45-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	BGP291
10188300	BGP291 LED54-4S/740 II DM11 CLO SRT 48/6	BGP291

Order Code	Full Product Name	Rodzina produktów
10191300	BGP291 LED20-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10192000	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10195100	BGP291 LED35-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
10196800	BGP291 LED45-4S/830 II DM11 CLO S05Z1Z1-	BGP291
12558200	BGP291 LED45-4S/740 II DX10 D11 H07RN-F-	BGP291
12559900	BGP291 LED60-4S/740 II DX10 BL1 D11 H07R	BGP291
12562900	BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP291
12563600	BGP291 LED35-4S/740 II DM11 48/76S POLE	BGP291
70788700	BGP291 LED49-4S/730 II DM32 GR-10714 MSP	BGP291


Polar normal diagrams




BGP281I - 910925865679




BGP283I - 910925866444




BGP282I - 910925866628




BGP282I - 910925866607




BGP282I - 910925866697




BGP282I - 910925866615




BGP282I - 910925866698




BGP281I - 910925866860




BGP282I - 910925866753




BGP283I - 910925866762




BGP284I - 910925866667




BGP281I - 910925866652




BGP282I - 910925866930




BGP283I - 910925866755




BGP283I - 910925866789




BGP282I - 910925866941




BGP280I - 910925868722




BGP280I - 910925868727




BGP280I - 910925869152




BGP280I - 910925869154




BGP280I - 910925869156




BGP280I - 910925869153




BGP282I - 910925865677




BGP283I - 910925865680




BGP283I - 910925865671




BGP284I - 910925866445




BGP281I - 910925866610




BGP282I - 910925866608




BGP281I - 910925866613




BGP282I - 910925866616




BGP282I - 910925866443




BGP281I - 910925866442




BGP282I - 910925866617




BGP282I - 910925866618




BGP283I - 910925866630




BGP281I - 910925866644




BGP282I - 910925866642




BGP282I - 910925866657




BGP281I - 910925866612




BGP283I - 910925866662




BGP282I - 910925866721




BGP283I - 910925866759




BGP283I - 910925866631




BGP283I - 910925866633




BGP281I - 910925866611




BGP281I - 910925866614




BGP283I - 910925866632




BGP283I - 910925866643




BGP281I - 910925866780




BGP282I - 910925866724




BGP282I - 910925866734




BGP283I - 910925866777




BGP283I - 910925866810




BGP281I - 910925866862




BGP281I - 910925866865




BGP282I - 910925866899




BGP282I - 910925866730




BGP283I - 910925866904




BGP281I - 910925866911




BGP281I - 910925866932




BGP282I - 910925866722




BGP283I - 910925866793




BGP282I - 910925866809




BGP281I - 910925866859




BGP282I - 910925866901




BGP283I - 910925866905




BGP281I - 910925866933




BGP283I - 910925866902




BGP283I - 910925866926




BGP282I - 910925866853




BGP281I - 910925866856




BGP282I - 910925866912




BGP281I - 910925866910




BGP281I - 910925866925




BGP281I - 910925866928




BGP281I - 910925866929




BGP282I - 910925867777




BGP281I - 910925867775




BGP282I - 910925867781




BGP281I - 910925866898




BGP282I - 910925866934




BGP280I - 910925869155



BGP280I - 910925869157



BGP281I - 910925868932



BGP283I - 910925868939