



Wpuszczany akcent D65 – aby podkreślić to, co naprawdę ważne

Oprawa wpuszczana Accent Recessed D65 to niezwykle energooszczędna oprawa typu downlight, dostępna w wersji stałej i regulowanej. Zapewnia szeroki zakres kątów wiązki światła i temperatur barwowych, co czyni ją niezwykle uniwersalną. Dostępna jest w różnych rozmiarach wycięć, przez co idealnie nadaje się do projektów renowacyjnych. Reflektor oferuje także szeroki wybór kolorów obudowy i pierścieni, które można dowolnie łączyć, idealnie dopasowując oprawę do salonów mody, hotelarstwa i przestrzeni mieszkalnych. Accent Recessed D65 należy do rodziny Accent D65 i ma obudowę drukowaną w 3D, wykonaną w co najmniej 65% z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów bio-cyrkularnych, oraz radiator z 85% aluminium z recyklingu. Okrągła konstrukcja zapewnia możliwość modernizacji, ponownego użycia, serwisowania i recyklingu, czyniąc z niego zrównoważone rozwiązanie oświetleniowe.

Korzyści

- Okrągła konstrukcja
- Spełnia wszystkie potrzeby w zakresie oświetlenia akcentującego
- Spójna i najlepsza w swojej klasie technologia oświetleniowa
- Zrównoważona produkcja w technologii druku 3D
- PerfectFit – różne rozmiary otworów montażowych

Applications

- Salony mody
- Sklepy
- Hotele
- Biura

Cechy


- Dostępne w wersjach stałych i regulowanych
- Bogata paleta kolorów obudowy
- Różne aranżacje świetlne do wyboru – 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color

Wersje

Accent Recessed D65-
TCARAD-17S-PC930-PSU-
E-HWB-WH-90



Rysunki techniczne



TCARAD 17S/PC930 PSU-E HWB WH 90

- Szeroki zakres kątów wiązki do wyboru
- Skuteczność do 144 lm/W
- Opcja dla CRI80 lub CRI90
- Strumień świetlny: 700 lm – 2000 lm
- Różne opcje zasilaczy – bez ściemniania / DIA (ściemnianie DALI Interact) / WIA (ściemnianie Interact bezprzewodowe)
- Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy medianie trwałości: 100 000 godz.* do L80 przy 25°C Ta

Informacje ogólne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	1 711 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	122 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>90
Typ optyki	Odbłyśnik z metalu o wysostrumieniowy – szeroki rozsył światła 40–80 stopni

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Zużycie energii	14 W
Nadaje się do losowego przełączania	Tak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kolor Korpusu	Biały, RAL 9003
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	-
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +35°C

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.422, 0.386) SDCM <2

